

6 poort Thunderbolt 3 SD kaartlezer - mobiel

Productcode: 6SD4FCRTB3C



Met deze Thunderbolt 3 SD-kaartlezer en -schrijver krijgt u tegelijkertijd toegang tot zes SD-kaarten vanaf uw laptop. Perfect voor als u een opdracht buiten kantoor uitvoert.

De lezer is ook ideaal voor creatieve professionals zoals fotografen en videografen die met 4K en 3K content werken.

Krijg toegang tot uw foto's en video's overal waar u heen gaat. De draagbare SD-kaartlezer heeft een slank, compact design voor maximaal comfort. Met de geïntegreerde Thunderbolt 3 kabel heeft u snel toegang tot uw gegevens zonder te moeten stoppen en een kabel te vinden.

Bovendien wordt de lezer gevoed via de Thunderbolt 3 poort van uw laptop. U hoeft geen aparte voedingsadapter mee te nemen.


De Thunderbolt 3 kaartlezer met 6 sleuven ondersteunt alle SD-kaarten: SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) en SDXC (Secure Digital Extended Capacity). Elke sleuf is geschikt voor UHS-II zodat u toegang hebt tot gegevens met snelheden tot UHS-II.

De lezer ondersteunt ook Micro SD-kaarten bij aansluiting via een adapter.

De lezer draagt bestanden over tussen een Thunderbolt 3 computer of tablet en SD-kaarten. U kunt de kaartlezer aan het eind van een daisy chain aansluiten en profiteren van alle beveiligings- en andere voordelen die u van elk Thunderbolt 3 product verwacht.

6SD4FCRTB3C is TAA-conform en wordt geleverd met een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Snel toegang tot multimedia content, overal waar u heen gaat
- Ideaal voor creatieve professionals tijdens opdrachten in het veld
- Creatieve professionals die met 4K en 3D content werken

Eigenschappen

- Bewerk uw foto's en video's overal waar u heen gaat met deze draagbare SD-kaartlezer
- Krijg tegelijkertijd toegang tot 6 SD-kaarten met deze multikaartlezer
- Voed de SD-kaartlezer via de Thunderbolt 3 poort van uw apparaat
- Geniet van eenvoudige aansluiting met een geïntegreerde Thunderbolt 3 kabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	Thunderbolt 3
Bus type	Thunderbolt 3
Chipsetcode	Intel - JHL6240
	Texas Instruments - TPS65983
	Genesys Logic - GL3226
	ASMedia - ASM1061

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

		UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Type opslagmedium		SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
		SDHC (Secure Digital High Capacity)
		SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
Connector(en)	Schijfaansluitingen	6 - SD-/MMC-sleuf
	Hostaansluitingen	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Gebruik de Thunderbolt 3 poort op uw hostcomputer met het hoogste uitgangsvermogen voor de beste prestatie. Om dit apparaat goed te laten werken, is een Thunderbolt 3 15W poort vereist. Raadpleeg de fabrikant van uw hostcomputer voor informatie over de vermogensspecificaties van uw Thunderbolt 3 poorten.
Indicatoren	LED-indicatoren	6 - Activiteit
Voeding	Voedingsbron	Busvoeding
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Silver & Black
	Type behuizing	Kunststof

Kabellengte	8.7 in [220 mm]
Lengte product	5.3 in [13.5 cm]
Breedte product	3.2 in [8.2 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.9 cm]
Gewicht product	5.3 oz [151.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.1 oz [258.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - SD-kaartlezer
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.