

Thunderbolt 3 SD-kortlsare med 6 fack - Brbar

Product ID: 6SD4FCRTB3C



F tkomst till upp till sex SD-kort samtidigt frn din brbara dator med denna brbara Thunderbolt 3 SD-kortlsare Perfect nr du arbetar p avstnd frn kontoret.

Lsaren r idealisk fr kreativa proffs som till exempel fotografer och videoskopare som arbetar med 4K- och 3D-innehll.

F tkomst till dina fotografier och videor var du n befinner dig. Den brbara SD-kortlsaren har en elegant och kompakt design fr maximal bekvmlighet. Den integrerade Thunderbolt 3-kabeln ger snabb tkomst till dina data utan att du behver avbryta arbetet fr att leta efter en kabel.

Dessutom strmstts lsaren genom Thunderbolt 3-porten p din brbara dator. Du behver inte ta med dig en separat strmadapter.

Thunderbolt 3 kortlsare med 6 fack stder alla SD-kort: SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) och SDXC (Secure Digital Extended Capacity). Varje fack r UHS-II-aktiverat fr tkomst till data p hastigheter upp till UHS-II.

Lsaren stder ven Micro SD-kort nr den r ansluten genom en adapter.

Lsaren verfr filer mellan en Thunderbolt 3-dator eller platta och SD-kort. Anslut den i slutet av en seriekoppling fr samma skerhet och frdelar du skulle frvnta dig frn alla Thunderbolt 3-produkter.

6SD4FCRTB3C r TAA-kompatibel och har StarTech.coms 2-rsgaranti samt gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Snabb tkomst till multimedia-innehll, var du n befinner dig
- Idealisk fr kreativa proffs ute p jobb
- Kreativa proffs som arbetar med 4K- och 3D-innehll.

Features

- Redigera dina fotografier och videor var du n befinner dig med denna brbara SD-kortlsare
- F tkomst till upp till sex SD-kort samtidigt med denna multi-kortlsare
- Strmstt SD-kortlsaren genom Thunderbolt 3-porten p din enhet.
- Enkel anslutning med en inbyggd Thunderbolt 3-kabel

Hrdvara	Warranty	2 Years
	Grnssnitt	Thunderbolt 3
	Busstyp	Thunderbolt 3
	Chipset-ID	Intel - JHL6240
		Texas Instruments - TPS65983
		Genesys Logic - GL3226 ASMedia - ASM1061
Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	5Gbps Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	Typ och hastighet	UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
	Typ och hastighet	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	Minnesmediatyp	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	Minnesmediatyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	Minnesmediatyp	
Kontakt(er)	Enhetskontakter	SD / MMC Slot
	Vrdkontakter	Thunderbolt 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behvs
Srskilda anmrkningar/krav	Obs.	Anvnd Thunderbolt 3-porten p din vrddator med hgsta strmsttning fr bsta prestanda. Fr korrekt drift av denna enhet krvs en Thunderbolt 3 15 W-port. Kontakta tillverkaren av din vrddator fr information om strmsttningen av dina Thunderbolt 3-portar.
Indikatorer	LED-indikatorer	Aktivitet

Strm	Power Source	Bus Powered
Milj	Drifttemperatur	0C to 60C (32F to 140F)
	Frvaringstemperatur	-20C to 60C (-4F to 140F)
	Luftfuktighet	0~90% RH
Utseende	Frg	Silver & Black
	Kabinetttyp	Plastic
	Kabellngd	8.7 in [2.2 cm]
	Produktlngd	5.3 in [1.4 cm]
	Produktbredd	3.2 in [82.000 mm]
	Produktljd	0.7 in [19.000 mm]
	Produktvikt	5.3 oz [151.000 g]
Frpackning	Package Length	8.3 in [2.1 cm]
	Package Width	5.7 in [1.4 cm]
	Package Height	1.6 in [40.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	9.1 oz [258.000 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	SD-kortlsare
	Ingr i paketet	snabbstartsguide

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

