

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con HPE 813874-B21 - 10GBASE-T - SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e - SFP+ Ethernet Gigabit de 10Gb - RJ45 - 30m - HPE BladeSystem, c-Class

ID del Producto: 813874B21ST



Este módulo transceptor SFP compatible con HPE 813874-B21 se puede instalar en conmutadores y enrutadores HPE®. El transceptor por alambre de cobre ofrece una alternativa que resulta económica a la fibra óptica, para agregar, reemplazar o actualizar los puertos de su equipo de red.

Este módulo SFP+ por cobre a 10Gb es 100% compatible con HPE 813874-B21, equivalente al transceptor SFP 813874-B21. Este transceptor de StarTech.com está diseñado para ajustarse a las especificaciones OEM y normas MSA ("Multi- Source Agreement", acuerdo multifuente), lo cual permite que el modulo funcione sin problemas con los dispositivos HPE.

Con tasas de transferencia de datos de hasta 10Gbps, este módulo SFP+ puede instalarse en equipos de red con puerto SFP+ compatible con HPE e interfaz RJ45 por cobre. Ofrece conectividad fiable a 10 Gigabits a través de cable de cobre para redes compatibles con 10GBASE-T, con una distancia máxima de hasta 30m.

Este módulo SFP es intercambiable en caliente, lo cual significa que la instalación se puede realizar sin interrupción del tráfico de red o sin necesidad de reiniciar el equipo. Solución compatible con una amplia gama de equipos de red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplazo de módulos SFP+ defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores HP
- Expanda su red a segmentos remotos

Características

- 100% COMPATIBLE CON HPE 813874-B21: Funciona con el conmutador HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28, Virtual Connect Flex-10/10D, Flex-10/10D Enterprise Edition, FlexFabric 10Gb/24-Port Enterprise Edition, FlexFabric 10Gb/24-Port
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-T - 10Gbps - Cobre - Conector RJ-45 - Distancias de hasta 30m
- PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

| | |
|----------------------|----------|
| Política de Garantía | Lifetime |
| Compatible Brand | HPE |

Rendimiento

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps |
| Distancia Máxima de Transferencia | 30m [98.4ft] |
| Tipo de Fibra | Cobre |
| DDM | No |
| Redes Compatibles | 10 Gbps |
| MTBF | 4.598.430 horas |

Consumo de Energía 2.3 W (max.)

Conector(es)

Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45

Requisitos de Energía

Tensión de Salida 3.3V DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C ~ +70°C

Temperatura de Almacenamiento -40°C ~ 90°C

Humedad 95%

Características Físicas

Color Plata

Longitud del Producto 2.7 in [7.0 cm]

Ancho del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.4 cm]

Peso del Producto 0.9 oz [25.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 3.0 in [7.6 cm]

Ancho de la Caja 4.7 in [12.0 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.4 oz [68.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

