

## HPE 813874-B21 Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-T

ID prodotto: 813874B21ST



Questo modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con HPE 813874-B21 può essere installato in switch e router HPE®. Il ricetrasmettitore in rame offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica, riducendo i costi da sostenere per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte delle apparecchiature di rete.

Questo ricetrasmettitore SFP+ in rame da 10Gb è compatibile al 100% con HPE 813874-B21, equivalente al ricetrasmettitore SFP 813874-B21. Il ricetrasmettitore StarTech.com è progettato per rispettare le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi- Source Agreement) settoriali, permettendo al modulo di interagire in modo trasparente con i prodotti HPE.

Con una velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps, questo modulo SFP può essere installato in un'apparecchiatura di rete dotata di porta SFP+ compatibile con HPE e di un'interfaccia RJ45 in rame. Offre un'affidabile connettività da 10 Gigabit tramite cablaggi in rame per le reti compatibili con 10GBASE-T, a una distanza massima di 30 m.

Questo ricetrasmettitore SFP è dotato di funzione hot-swap completa, che permette di installarlo senza interrompere il traffico di rete o riavviare l'apparecchiatura. Fornisce una soluzione compatibile con una vasta gamma di apparecchiature di rete.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router HP
- Espansione della rete a segmenti remoti

## Caratteristiche

- 100% COMPATIBILE CON HPE 813874-B21: Funziona con lo switch HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28, i moduli Virtual Connect Flex-10/10D/Flex-10/10D Enterprise Edition / FlexFabric 10Gb/24 porte Enterprise Edition / FlexFabric 10Gb/24 porte
- SPECIFICHE TECNICHE: 10GBASE-T; 10Gbps; Rame; Connettore RJ-45; Distanze fino a 30m
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	HPE

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	30m [98.4ft]
Tipo fibra	Rame
DDM	No
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	4.598.430 ore
Consumo energetico	2.3 W (max.)

---

### Connettore/i

Connettori unità locale	1 - RJ-45
-------------------------	-----------

---

### Alimentazione

---

Tensione di uscita	3.3V DC
--------------------	---------

---

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C ~ +70°C
Temperatura di conservazione	-40°C ~ 90°C
Umidità	95%

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.7 in [7.0 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Peso prodotto	0.9 oz [25.0 g]

---

**Informazioni confezione**

Lunghezza Confezione	3.0 in [7.6 cm]
Larghezza del Pacco	4.7 in [12.0 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 oz [68.0 g]

---

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmettore SFP+
--------------------------	--------------------------

---

**Informazioni sulla garanzia**

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.