


HPE 813874-B21 compatibel SFP+ Transceiver module - 10GBASE-T

Productcode: 813874B21ST



Deze HPE 813874-B21 compatibele SFP transceiver module kan worden geïnstalleerd in HPE® switches en routers. De koperen transceiver is een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties, zodat u de poorten van uw netwerkapparatuur goedkoper kunt vervangen, upgraden of nieuwe kunt toevoegen.

Deze 10Gb koperen SFP+ is 100% HPE 813874-B21 compatibel en gelijkwaardig aan de 813874-B21 SFP transceiver. De StarTech.com transceiver is ontworpen om aan OEM specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) standards in de bedrijfstak te voldoen, zodat de module naadloos samenwerkt met HPE.

Met dataoverdrachtssnelheden tot 10 Gbps kan deze SFP+ module worden geïnstalleerd in netwerkapparatuur met een HPE conforme SFP+ poort en RJ45 koperen interface. Deze SFP+ module biedt betrouwbare 10 gigabit connectiviteit over koperen kabels voor 10GBASE-T conforme netwerken, op een afstand tot 30 m.

Deze SFP is volledig hot-swappable, waardoor u hem kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten. Het is een oplossing die compatibel is met een breed scala aan netwerkapparatuur.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP+ modules in HP switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- 100% HPE 813874-B21 COMPATIBEL: Werkt met HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28 Switch, Virtual Connect Flex-10/10D Module, Flex-10/10D Module Enterprise Edition, FlexFabric 10Gb/24-Port Enterprise Edition, FlexFabric 10Gb/24-Port Module
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: 10GBASE-T; 10Gbps; Koper; RJ-45 Connector; Afstanden tot 30m
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	HPE

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Max. overdrachtsafstand	30m [98.4ft]
Glasvezeltype	Koper
DDM	Nee
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	4.598.430 uur
Vermogensopname	2.3 W (max.)

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45
----------------------------	-----------

Voeding

Uitgangsspanning 3.3V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C ~ +70°C

Opslagtemperatuur -40°C ~ 90°C

Vochtigheid 95%

Fysieke eigenschappen

Kleur Zilver

Lengte product 2.7 in [7.0 cm]

Breedte product 0.5 in [1.3 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.4 cm]

Gewicht product 0.9 oz [25.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking 3.0 in [7.6 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 1.3 in [3.4 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 2.4 oz [68.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - SFP+ zendontvanger

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.