

HPE 813874-B21-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-T

Produkt ID: 813874B21ST



Den här HPE 813874-B21-kompatibla SFP-sändtagarmodulen kan installeras i HPE®-switchar och -routrar. SFP+-sändtagarmodulen i koppar erbjuder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer, och gör det mindre kostsamt att lägga till, byta ut eller uppgradera portarna på din nätverksutrustning.

Denna 10Gb SFP+-modul i koppar är en 100 % HPE 813874-B21-kompatibel motsvarighet till SFP-sändtagaren 813874-B21. StarTech.com:s sändtagare är konstruerad för att överensstämma med OEM-specifikationerna och uppfylla industrins MSA-standarder, vilket gör att de fungerar sömlöst med HPE-produkter.

Med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s kan denna SFP+-modul installeras i nätverksutrustningar med en HPE-kompatibel SFP+-port och RJ45-koppargränssnitt. Den ger tillförlitlig 10 Gigabit-anslutning över kopparkabel för 10GBASE-T-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 30 m.

Denna SFP-modul är helt utbytbar under körning, vilket gör att den kan installeras utan att avbryta nätverkstrafiken eller behöva starta om utrustningen. Den erbjuder en lösning som är kompatibel med ett stort urval olika nätverksutrustningar.

StarTech.com erbjuder ett stort urval nätverksprodukter, inklusive koppar- och fibernätverkskort, fibermediakonverterare, Ethernet-switchar och trådlösa produkter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % KOMPATIBEL MED HPE 813874-B21: Kompatibelt med HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28 switch, Virtual Connect Flex-10/10D-modul, Flex-10/10D-modul Enterprise Edition, FlexFabric 10 Gb/24-port Enterprise Edition, FlexFabric 10 Gb/24-portmodul
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER: 10GBASE-T. 10 Gbps. Koppar. RJ-45-kontakt. Avstånd upp till 30 m
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	HPE

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	30m [98.4ft]
Fibertyp	Koppar
DDM	Nej
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	4 598 430 timmar
Strömförbrukning	2.3 W (max.)

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45

Ström

Utspanning	3.3V DC
------------	---------

Miljö

Drifttemperatur	0°C ~ +70°C
-----------------	-------------

Förvaringstemperatur	-40°C ~ 90°C
----------------------	--------------

Luftfuktighet	95 %
---------------	------

Utseende

Färg	Silver
------	--------

Produktlängd	2.7 in [7.0 cm]
--------------	-----------------

Produktbredd	0.5 in [1.3 cm]
--------------	-----------------

Produkthöjd	0.5 in [1.4 cm]
-------------	-----------------

Produktvikt	0.9 oz [25.0 g]
-------------	-----------------

Förpackning

Paketets längd	3.0 in [7.6 cm]
----------------	-----------------

Package Width	4.7 in [12.0 cm]
---------------	------------------

Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]
---------------	-----------------

Fraktvikt (förpackning)	2.4 oz [68.0 g]
-------------------------	-----------------

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare
-----------------	---------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.