Cable 3m Serie RS232 para Módem Nulo, Crossover Cruzado Serial con Blindaje de Al-Mylar, Cable DB9 de Puerto COM Hembra a Macho Compatible con Dispositivos DTE

ID del Producto: 9FMNM-3M-RS232-CABLE

Este cable serie de módem nulo cuenta con conectores DB9 macho y hembra. Permite una conexión entre dispositivos serie a una distancia de hasta 3 metros. La longitud del cable permite una configuración flexible de los dispositivos serie.

El cable serie cruzado mitiga las interferencias electromagnéticas con sus conectores de carcasa metálica blindada de alta calidad y el blindaje del cable con mylar y aluminio.

Instale y asegure el cable serie RS232, utilizando tornillos de mariposa. Estos cierres de tornillo del conector evitan la desconexión accidental que podría conducir a la pérdida/corrupción de datos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• CABLE MODEM SERIAL RS232: Permite una conexión entre dos dispositivos DTE a una distancia de hasta 3 metros, reduciendo las restricciones de longitud del cable y proporcionando una configuración flexible de los dispositivos serie

• CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Los alambres estañados de 28 AWG con blindaje de mylar y aluminio, y los conectores de carcasa metálica blindados evitan las interferencias EMI - Conectores de PVC moldeados que evitan los daños debidos a los dobleces

• CABLE NULL-MODEM CON TORNILLO: Este cable cruzado cuenta con tornillos de mariposa que evitan desconexiones accidentales, que pueden provocar la pérdida de datos

• ESPECIFICACIONES: 3m - DB9 macho a DB9 hembra - Color: Negro - 28AWG - OD: 4,8mm - Blindaje de cable de Al-Mylar y conectores de carcasa metálica - Alivios de tensión y cubierta de PVC moldeados - Nota: Este es un cable de módem nulo, no de paso directo

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este cable está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 - Disponible en otras longitudes

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	7
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	PVC
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Rendimiento		
	Protocolos Admitidos	Null modem
Conector(es)		
	Conector A	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
	Conector B	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Este no es un cable serie directo
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	20 to 80°C (68 to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	20 to 80°C (68 to 176°F)

	Humedad	15% ~ 65%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
	Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
	Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
	Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
	Peso del Producto	0.0 oz [0.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	7.4 in [18.7 cm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Altura de la Caja	0.9 in [2.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.5 oz [156.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable Serie de Módem Nulo F/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.