

Câble Série RS232 Null Modem de 3m - Cordon DB9 Mâle Femelle - Câble Série Croisé avec Blindage Al-Mylar - Port série COM, Compatible avec les Appareils DTE, Noir, F/M

N° de produit: 9FMNM-3M-RS232-CABLE



Ce câble série null modem est doté de connecteurs DB9 mâle et femelle. Il permet une connexion entre des périphériques série à une distance allant jusqu'à 3 mètres. La longueur du câble permet une configuration flexible de la configuration des périphériques série.

Le câble série croisé atténue les interférences électromagnétiques grâce à ses connecteurs à coque métallique blindée de haute qualité et à son blindage de câble en mylar d'aluminium.

Installer et sécuriser le câble série RS232, en utilisant les vis à oreilles. Ces verrous à vis pour connecteurs empêchent toute déconnexion accidentelle qui pourrait entraîner une perte/corruption de données.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE MODEM SERIE RS232** : Le câble série DB9 M/F permet une connexion entre deux appareils DTE à une distance allant jusqu'à 3m, réduisant les restrictions de longueur de câble et offrant une configuration flexible de l'appareil série

- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Des fils étamés de haute qualité de 28 AWG avec un blindage de câble en mylar d'aluminium et des connecteurs à coquille métallique ; des connecteurs en PVC moulé avec des décharges et une gaine en PVC empêchent les dommages
- **CÂBLE NULL-MODEM AVEC VERROUILLAGE** : Ce câble croisé comporte des vis à oreilles qui empêchent toute déconnexion accidentelle pouvant entraîner une perte de données
- **CARACTÉRISTIQUES** : 3m, DB9 M/F, Couleur : Noir, 28AWG, OD : 4.8mm, Blindage de câble Al-Mylar & Connecteurs à coquille métallique, Gaine et décharge de traction en PVC moulé, Note : Il s'agit d'un câble null-modem, ce n'est pas un câble à passage direct
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les pros de l'IT, ce câble série null-modem DB9 est garanti à vie, y compris une assistance technique multilingue gratuite 24h/24 et 5j/7. Ce câble série est disponible dans d'autres longueurs

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	7
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec masse

Performance

Protocoles pris en charge	Null modem
---------------------------	------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Connecteur B	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Ce n'est pas un câble série direct
----------	------------------------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	20 to 80°C (68 to 176°F)
-------------------------------	--------------------------

Température de stockage	20 to 80°C (68 to 176°F)
Humidité	15% ~ 65%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	0.0 oz [0.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Poids brut	5.5 oz [156.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Série Null Modem F/M
-----------------------	--------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis