

Cavo Seriale Null Modem RS232 da 3 m - Cavo Seriale Crossover con Schermatura in Alluminio - Cavo COM Connnettore DB9 da Femmina a Maschio - Compatibile con Dispositivi DTE - Nero

ID prodotto: 9FMNM-3M-RS232-CABLE



Questo cavo seriale null modem è dotato di connettori DB9 maschio e femmina. Consente il collegamento tra dispositivi seriali a una distanza massima di 3 metri. La lunghezza del cavo consente di configurare comodamente i dispositivi seriali.

Il cavo seriale crossover attenua le EMI grazie ai connettori con armatura metallica schermati di alta qualità e alla schermatura del cavo in lamina di alluminio.

Installare e fissare il cavo seriale RS232 utilizzando le viti a testa zigrinata. Queste viti di bloccaggio dei connettori impediscono la disconnessione accidentale che potrebbe causare la perdita/corruzione dei dati.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- CAVO SERIALE RS232 NULL MODEM: il cavo seriale DB9 maschio-femmina consente di collegare due

dispositivi DTE a una distanza massima di 3m, riducendo le limitazioni di lunghezza dei cavi e fornendo una configurazione flessibile dei dispositivi seriali

- **QUALITÀ:** Fili stagnati di alta qualità da 28 AWG con schermatura in lamina di alluminio mylar e connettori schermati in metallo prevengono le interferenze EMI. I connettori in PVC sagomati e il rivestimento del cavo in PVC prevengono i danni da piegatura
- **CAVO NULL-MODEM CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO:** questo cavo crossover è dotato di viti a testa zigrinata che impediscono la disconnessione accidentale che può causare la perdita di dati
- **SPECIFICHE:** 3m - DB9 maschio a DB9 femmina - Colore:Nero - 28AWG - OD:4,8mm - Schermatura in Alluminio AL-Mylar e connettori in metallo - Scarico della trazione e guaina in PVC - Nota: questo è un cavo null-modem, non è un cavo passante diretto
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e realizzato per i professionisti dell'IT, questo cavo seriale null-modem DB9 è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	7
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con drenaggio

Prestazioni

Protocolli supportati	Null modem
-----------------------	------------

Connettore/i

Connettore A	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Connettore B	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

Note/requisiti speciali

Nota	Non è un cavo seriale diretto
------	-------------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	20 to 80°C (68 to 176°F)
Temperatura di	20 to 80°C (68 to 176°F)

conservazione

Umidità	15% ~ 65%
---------	-----------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	5.1 oz [143.5 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.4 in [18.7 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.5 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.5 oz [156.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Seriale Null Modem F/M
--------------------------	---------------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.