

3m RS232 Serial Null Modem Kabel, Seriële Crossover Kabel met Al-Mylar Afscherming, DB9 Seriële COM Poort Kabel Female naar Male, Compatibel met DTE Apparatuur, Zwart, F/M

Productcode: 9FMNM-3M-RS232-CABLE



Deze null modem kabel is voorzien van male en female DB9 connectors. Hiermee kunnen seriële apparaten op een afstand van maximaal 3 meter met elkaar worden verbonden. Deze lengte van de kabel maakt een flexibele configuratie van de seriële apparaten mogelijk.

De crossover seriële kabel vermindert EMI dankzij de hoogwaardige afgeschermd metalen connectors en de aluminium mylar kabelafscherming.

Installeer en vergrendel de RS232 seriële kabel door middel van de duimschroeven. Deze schroefvergrendelingen voorkomen dat de connector per ongeluk wordt losgekoppeld, wat kan leiden tot gegevensverlies/beschadiging.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- RS232 SERIËLE NULL MODEM KABEL: DB9 male naar female seriële kabel zorgt voor een verbinding

tussen twee DTE apparaten tot op een afstand van 3 meter, waardoor kabellengte geen beperkende factor meer is en een flexibele configuratie mogelijk maakt

- **HOOGWAARDIG ONTWERP:** Hoogwaardige 28 AWG gevlochten draden met aluminium mylar kabelafscherming en afgeschermd metalen connectors voorkomen EMI interferentie - Gegoten PVC-connectors met trekontlasting en PVC-kabelmantel voorkomen schade door verbuigingen
- **SCHROEFVERGRENDELBAAR NULL MODEM KABEL:** Deze crossover-kabel is voorzien van duimschroeven die onbedoelde ontkoppeling, en bijgevolg het verlies van data, helpt voorkomen
- **SPECS:** 3m - DB9 male naar DB9 female - Kleur: Zwart - 28AWG - Buitendiameter: 4.8mm - Al-Mylar kabelafscherming & Metalen Behuizing Connectors - Gegoten PVC trekontlasting en mantel - Opmerking: Dit is een null-modem kabel, geen straight-through kabel
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze null modem kabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning - Deze serial kabel is verkrijgbaar in andere lengtes

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	7
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad

Prestaties

Ondersteunde protocollen	Null modem
--------------------------	------------

Connector(en)

Connector A	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Connector B	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Dit is geen straight-through seriële kabel
---------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	20 to 80°C (68 to 176°F)
---------------------	--------------------------

Opslagtemperatuur	20 to 80°C (68 to 176°F)
Vochtigheid	15% ~ 65% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	0.0 in [0.0 mm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	5.1 oz [143.5 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.5 oz [156.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Null Modem Seriële Kabel F/M
-------------	----------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.