

Support de Bureau pour Ordinateur Portable - Support PC Portable (4,5kg) - Support de Bureau pour Écran/Moniteur jusqu'à 34" (8kg) - Support Bureau VESA - Bras Ordinateur Portable Bureau

Nº de produit: A-LAPTOP-DESK-MOUNT



Augmentez l'espace de votre bureau et ajoutez de la polyvalence et de l'ergonomie à votre installation de travail/maison avec ce support de bureau pour ordinateur portable. Le plateau (300 x 280 mm) est suffisamment grand pour accueillir un ordinateur portable d'une largeur de 9,4 à 16,5 pouces (240 à 420 mm), d'une épaisseur de 25,4 mm et d'un poids maximal de 4,5 kg.

Le bras offre un nombre élevé de réglages tels que l'inclinaison +45/-45°, l'inclinaison, le pivotement +90/-90°, la rotation 360° et le réglage de la hauteur le long de la perche (17,7 in / 449 mm). Les bras peuvent s'étendre sur un maximum de 16,85 pouces / 423 mm à partir du poteau. Le réglage mécanique de la hauteur offre un plateau solide pour l'ordinateur portable afin de réduire les rebonds lors de la frappe. Les multiples options de réglage permettent de positionner l'ordinateur portable au niveau des yeux, améliorant ainsi la posture et le confort, et de l'aligner avec tous les moniteurs existants, améliorant ainsi la productivité.

Le plateau pour ordinateur portable est bien ventilé et comprend des tampons en caoutchouc en option pour éviter les éraflures et les rayures. En outre, le plateau pour ordinateur portable comporte deux bras rembourrés réglables indépendants qui servent de berceau pour fixer l'ordinateur portable et peuvent être positionnés et fixés indépendamment le long des côtés du plateau pour éviter de bloquer toute configuration de port sur un ordinateur portable.

À l'aide de la pince de bureau interchangeable (c-clamp), vous pouvez facilement attacher et fixer le support à un bureau ou à un trou d'œillet (10mm - 88mm d'épaisseur) à la main. Vous pouvez éventuellement retirer le plateau pour ordinateur portable et utiliser le bras pour monter un écran 27" ou 34" (21:9) ultra-large compatible VESA 75x75mm ou 100x100mm avec un poids maximum de 17,6 lbs (8 kg).

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- SUPPORT D'ORDINATEUR DE BUREAU : Support double usage permet de monter un PC portable avec plateau VESA pour PC ou de l'utiliser pour monter un écran de 27"/34" avec une articulation de base/réglage en hauteur. Capacité 8kg moniteur ou 4.5kg PC portable
- PLATEAU SÉCURISÉ POUR ORDINATEUR PORTABLE : Les bras réglables maintiennent le PC portable (24-42cm de large) à différents angles ; les bras peuvent être positionnés pour éviter de bloquer les ports du PC ; butoirs en bas à hauteurs variables 1,3/2,3cm
- PLAGE DE MOUVEMENT : Le plateau pour ordinateur portable/l'écran monté (75x75 & 100x100mm) ont une large plage de mouvement avec inclinaison de +/- 45°, pivotement de +/- 90°, et rotation de 360°. Le plateau est équipé d'arrêts de rebord et de bras
- BRAS ARTICULÉ POUR ORDINATEUR PORTABLE : La hauteur du bras peut être positionnée n'importe où le long de la perche de 17,7"/449mm et s'étendre jusqu'à 16,85" /428mm de la base. Le bras est doté de deux articulations permettant une articulation de +/-180°
- OPTIONS D'INSTALLATION : La pince de bureau interchangeable et le support à œillet peuvent être fixés et serrés à la main sur un bureau de 10 à 88mm d'épaisseur. Outils inclus pour régler l'articulation/tension/hauteur. Clips de gestion de câbles inclus

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm

Épaisseur de la surface Pince de bureau : Épaisseur de la table 10 - 88 mm

de fixation	(0.39 - 3.46 in.)
Pince à œillet : Épaisseur de la table :	10 - 88 mm (0.39 - 3.46 in.) (10 - 88 mm)
Taille du trou de montage de l'œillet :	10 à 60 mm (0,39 à 2,36 in). (10 - 60 mm)

Performance

Capacité de poids	282.4 oz [8000 g]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	34"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	17.7 in [450 mm]
Extension maximale du bras	16.9 in [428 mm]
Inclinaison	+ 45° / - 45°
Inclinaison du support d'ordinateur portable	+ 45° / - 45°
Panoramique	+90° / - 90°
Rotatif/pivotant	180°
Rotation de l'écran	360°

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Le plateau pour ordinateur portable VESA peut être tourné jusqu'à 360° lorsqu'il est monté sur le bras. Il n'est pas recommandé de le faire car l'ordinateur portable pourrait tomber à l'arrière du plateau.
----------	---

Caractéristiques

physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier et plastique
Largeur du support d'ordinateur portable	11.8 in [300 mm]
Hauteur du support d'ordinateur portable	11.0 in [280 mm]
Longueur du produit	27.9 in [70.8 cm]
Largeur du produit	16.5 in [42.0 cm]
Hauteur du produit	21.7 in [55.0 cm]
Poids du produit	9.5 lb [4.3 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	18.5 in [47.0 cm]
Largeur du Paquet	11.9 in [30.3 cm]
Hauteur du Paquet	6.8 in [17.3 cm]
Poids brut	11.6 lb [5.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Bras pivotant
	1 - Barre
	1 - Pince de bureau
	2 - Clips de gestion des câbles
	1 - Plaque de base avec œillet
	5 - Coussinets en caoutchouc
	1 - Vis pour Pilier
	1 - Plaque de fixation pour œillet

- 1 - Clé hexagonale 5 mm
- 1 - Clé hexagonale 6 mm
- 4 - Vis M4 x 12
- 4 - Vis M5 x 12
- 4 - Rondelles
- 1 - Support pour ordinateur portable
- 2 - Bras pour ordinateur portable
- 2 - Clips pour bras d'ordinateur portable
- 4 - Vis de montage de plateau

Informations de garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

