

Laptop Bureausteun, Monitor en Laptop Beugel, Schermen tot 34in (8kg) & Laptops (4.5kg), Gearticuleerde VESA Laptopsteun, Bureauklem/Doorvoertule

Productcode: A-LAPTOP-DESK-MOUNT



Vergroot uw bureauruimte en breng meer comfort en ergonomie in uw werk/thuisopstelling met deze laptop-bureausteun. Het schap is groot genoeg (300 x 280mm) voor een laptop met een breedte van 240 tot 420mm, een dikte van 25,4mm en een gewicht tot 4,5kg.

Deze arm biedt een groot aantal verstelmogelijkheden, zoals kantelen +45/-45°, zwenken +90/-90°, draaien 360° en in hoogte verstellen langs de 45cm verticale arm. De armen kunnen maximaal 423mm uit de verticale arm steken. De mechanische hoogteverstelling zorgt voor een stevig laptopsteun om schokken tijdens het typen te verminderen. Door de meervoudige verstelmogelijkheden kan de laptop op ooghoogte worden geplaatst, wat de houding en het comfort verbetert. Het kan ook worden uitgelijnd met bestaande monitoren, wat de productiviteit verbetert.

De laptop tray is goed geventileerd en is voorzien van optionele rubberen kussentjes om slijtage en krassen te voorkomen. Bovendien is de laptophouder voorzien van twee onafhankelijke, gevoerde armen die dienen als houder voor de laptop. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar langs de zijkanten van de houder geplaatst en vergrendeld worden om hindering van de laptop port configuratie te voorkomen.

Met behulp van de verwisselbare bureauklem (c-klem) kunt u de steun eenvoudig met de hand aan een bureau of doorvoertule (10mm - 88mm dik) bevestigen en vastzetten. Optioneel kunt u de laptopsteun verwijderen en de arm gebruiken om een VESA-compatibel 75x75mm of 100x100mm 27" beeldscherm of 34" (21:9) ultrawide beeldscherm met een maximaal gewicht van 8kg te monteren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **LAPTOP BUREAUSTEUN:** Met deze zwarte beugel kunt u een laptop monteren met behulp van de VESA-laptohouder of een 27" of 34" ultrawide beeldscherm met beperkte beweging en hoogteverstelling. Draagvermogen 8kg monitor of 4.5kg laptop
- **VEILIGE LAPTOPSTEUN:** Verstelbare armen met grip om laptop (24-42 cm breed) vast te klemmen in verschillende hoeken en variabele positie om het blokkeren van poorten te voorkomen; Stoppers aan de onderkant (1,3 of 2,3 cm hoogte) voorkomen glijden V. laptop
- **BEWEGINGSBEREIK:** De laptop tray of het gemonteerde scherm (75x75 & 100x100mm) hebben een groot bewegingsbereik met +/- 45° kantelen, +/- 90° draaien, en 360° rotatie (portret/landschap). Laptopsteun met stoppers en gevoerde armen om laptop vast te klemmen
- **SCHARNIERENDE LAPTOPARM:** De hoogte van de bureausteun kan makkelijk worden ingesteld langs de 50 cm verticale arm tot 42,8 cm van de basis. De arm heeft twee scharnierpunten die een bewegingsruimte van +/-180° mogelijk maken
- **INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN:** bureauklem (C-klem) of doorvoerbevestiging kunnen manueel worden bevestigd aan een bureau met een dikte van 10 tot 88 mm. Inclusief gereedschap om scharnieren, spanning en hoogte aan te passen. Inclusief kabelmanagement clips

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureau Klem: Tafel Dikte 10 - 88 mm
	Doorvoertule Klem: Tafel Dikte 10 - 88 mm

Doorvoertule Montagegat Maat: 10 - 60 mm

Prestaties

Draagvermogen	282.4 oz [8000 g]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	34"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	17.7 in [450 mm]
Maximale armverlenging	16.9 in [428 mm]
Kantelen	+ 45° / - 45°
Laptop tray kanteling	+ 45° / - 45°
Pannen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	180°
Schermmrotatie	360°

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De VESA-laptophouder kan tot 360 graden worden gedraaid wanneer hij op de arm is gemonteerd. Het is echter niet aangeraden dit te doen omdat de laptop er van de achterkant van de lade af kan glijden.
---------	---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal en kunststof

Laptop tray breedte	11.8 in [300 mm]
Laptop tray hoogte	11.0 in [280 mm]
Lengte product	27.9 in [70.8 cm]
Breedte product	16.5 in [42.0 cm]
Hoogte product	21.7 in [55.0 cm]
Gewicht product	9.5 lb [4.3 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	18.5 in [47.0 cm]
Package Width	11.9 in [30.3 cm]
Package Height	6.8 in [17.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.6 lb [5.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - draaiarm
	1 - stang
	1 - Bureauklem
	2 - Kabelbeheerklemmen
	1 - doorvoergat grondplaat
	5 - Anti-slip pads
	1 - Verticale Arm Schroef
	1 - Doorvoertule Plaat
	1 - 5 mm inbussleutel
	1 - 6 mm inbussleutel
	4 - M4x12 schroeven

4 - M5x12 schroeven

4 - onderlegringen

1 - laptop tray

2 - Laptop Armen

2 - Verstelbare Notebook Tray voor Monitorarm

4 - Lade Montageschroeven

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.