

Braccio Monitor da Scrivania con Ripiano VESA Ventilato per Laptop (4.5kg) e Display fino a 32" (8kg), Nero, Supporto/Staffa per Notebook e Monitor VESA regolabile; Morsetto a C/Foro Passante

ID prodotto: A2-LAPTOP-DESK-MOUNT



Questo supporto da tavolo per laptop e monitor compatibile VESA consente di aumentare lo spazio sulla scrivania e la versatilità e l'ergonomia alla postazione di lavoro in ufficio e a casa. Il ripiano per laptop (300x280mm) supporta laptop 9.4-16.5" (240-420mm) di larghezza, 25.4mm di spessore e fino a 4.5kg. Il braccio per monitor permette di montare un display compatibile VESA (75x75mm o 100x100mm) fino a 32 pollici con un peso massimo di 8kg.

Questa mensola per notebook ventilata dispone di supporti in gomma per evitare graffi e segni al dispositivo. Inoltre, il ripiano è dotato di due braccetti rivestiti regolabili indipendenti che servono da sostegno per bloccare il laptop, possono essere posizionati e fissati in modo indipendente lungo i lati del ripiano per evitare di ostruire le porte del laptop. Il ripiano e il supporto per il monitor sono entrambi realizzati in solido acciaio.

I supporti VESA offrono ampie opzioni di regolazione come inclinazione +/-45°, orientamento +/-90° e rotazione 360°. L'altezza può essere regolata lungo l'asta da 44 cm, i bracci possono anche estendersi fino a un massimo di 40 cm. Due giunti (sul palo e al centro delle braccia) permettono una rotazione di +/-180°.

Le molteplici opzioni di regolazione permettono di posizionare il computer portatile all'altezza degli occhi migliorando la postura e il comfort e, quando si posiziona il supporto per il monitor accanto ad esso, di aumentare la superficie dello schermo e la produttività.

Il braccio ergonomico per laptop e monitor può essere installato utilizzando il morsetto da scrivania intercambiabile (C-clamp) lungo il bordo della scrivania con spessore variabile da 10 a 88mm, oppure attraverso un foro ed una vite passante con manopola (in dotazione) per il bloccaggio a mano. Ripiano e monitor possono essere invertiti senza l'uso di attrezzi grazie alle viti con manopola. I bracci sono dotati di Clips passacavi per mantenere in ordine i cavi necessari.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **BRACCIO PER MONITOR E RIPIANO LAPTOP:** Questo supporto ergonomico e regolabile in altezza a doppio uso, permette di montare un notebook usando il ripiano ventilato VESA e un Display fino a 32". Capacità: Monitor 8kg e Laptop 4.5 kg - Nero
- **SUPPORTO SICURO PER LAPTOP:** Dei braccetti rivestiti regolabili bloccano il laptop (9.4-16.5") sul ripiano, si posizionano in modo da non ostruire le porte del Laptop. I fermi sul fondo ad altezza variabili (1,27 a 2,28cm) evitano al laptop di scivolare
- **REGOLAZIONI:** Il Ripiano per Laptop e il supporto VESA per Monitor hanno un'ampia gamma di movimento con +/- 45° inclinazione, +/- 90° orientamento e 360° degrotazione (verticale/orizzontale). Supporto da scrivania per monitor VESA 75x75 mm e 100x100 mm
- **RANGE DI ARTICOLAZIONE:** L'altezza di entrambe le braccia può essere posizionata e fissata indipendentemente lungo il palo da 44 cm e si estende fino a 40 cm. Le braccia hanno giunti che permettono loro di ruotare di +/-180°
- **INSTALLAZIONE FACILE:** Installazione con morsetto a C oppure con vite passante (entrambi per scrivanie dello spessore di 10-88mm) possono essere serrati a mano. Gli attrezzi per regolare la tensione e l'altezza dei bracci e i clip per cavi sono inclusi.

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
	100x100 mm

Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: Spessore del Piano 10 - 88 mm Morsetto per passacavi: Spessore del Piano 10 - 88 mm Dimensione del foro di montaggio dell'occhiello: 10 - 60 mm
--	--

Prestazioni

Capacità di carico 282.4 oz [8000 g]

Dimensioni minime display 13"

Dimensioni massime del display 34"

Regolazione dell'altezza Sì

Altezza massima 17.4 in [443 mm]

Massima estensione del braccio 15.7 in [399 mm]

Laptop Arm Extension 15.7 in [399 mm]

Inclinazione + 45° / - 45°

Inclinazione del vassoio per laptop + 45° / - 45°

Disposizione orizzontale +90° / - 90°

Orientamento/rotazion e 180°

Rotazione del display 360°

Note/requisiti speciali

Nota Il ripiano VESA per Notebook può ruotare fino a 360° quando è montato sul braccio. Non è consigliabile farlo perché il portatile potrebbe cadere dalla parte posteriore del vassoio.

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure	Acciaio e plastica
Larghezza del vassoio per laptop	11.8 in [300 mm]
Altezza del vassoio per laptop	11.0 in [280 mm]
Lunghezza prodotto	11.0 in [28.0 cm]
Larghezza prodotto	34.5 in [87.6 cm]
Altezza prodotto	21.6 in [54.8 cm]
Peso prodotto	13.5 lb [6.1 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	12.9 in [32.7 cm]
Larghezza del Pacco	18.1 in [46.0 cm]
Altezza del Pacco	5.1 in [13.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	13.7 lb [6.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Supporti VESA
	2 - Bracci orientabili
	1 - Ripiano per laptop
	2 - Braccio con Ripiano Laptop
	1 - Morsetto per scrivania
	1 - Palo
	1 - Cappuccio per palo
	1 - Morsetto per la gestione cavi

1 - Base di fissaggio con occhiello (Grommet)

1 - Morsetto e Piastra

4 - Viti di Montaggio Ripiano Laptop

2 - Monopole montaggio VESA

5 - Piedini in gomma

3 - Viti Montaggio Palo

1 - Chiave a brugola da 4 mm

1 - Chiave a brugola da 6 mm

8 - Viti M4x12

8 - Viti M4x16

8 - Viti M5x12

8 - Viti M5x16

8 - Rondelle

8 - Distanziatori

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.