


Monitor Arm met VESA Laptopbeugel, Bureausteun voor Enkel Scherm (Max 32"/8kg) en Laptop (Max 4.5kg), Verstelbare Laptop Arm & Monitorbeugel, Bureauklem/Doorvoertule, Zwart

Productcode: A2-LAPTOP-DESK-MOUNT



Vergroot uw bureauruimte en voeg flexibiliteit en ergonomie toe aan uw kantoor-/thuiswerkplek met deze VESA-compatibele, aan een bureau monteerbare laptop en monitor arm. De laptop tray (300x280mm) is groot genoeg voor een laptop met een breedte van 240-420 mm, een dikte van 25,4 mm en een maximumgewicht van 4,5 kg. Aan de monitor arm kunt u een VESA compatibel (75x75 mm of 100x100 mm) scherm tot 32 inch met een maximumgewicht van 8 kg bevestigen.

Bij deze goed geventileerde laptop steun worden rubberen pads meegeleverd zodat kras- en schuurplekken worden voorkomen. Bovendien heeft de tray twee onafhankelijk van elkaar instelbare, beklede armen om de laptop veilig aan de zijkanten van de tray te bevestigen en er zo voor te zorgen dat geen enkele poort van de laptop wordt geblokkeerd. De laptop steun en monitor arm zijn beide gemaakt van sterk staal.

De VESA montagemiddelen zijn veelzijdig instelbaar zoals +/- 45° kantelen, +/-90° zwenken en 360° roteren. De hoogte kan worden aangepast langs de 443 mm lange verticale arm en beide armen kunnen maximaal 399 mm worden uitgeklapt. Door twee scharnieren (bij de stang en in het midden van de armen) kunnen ze +/-180° zwenken.

Door de meerdere instelopties kunt u de laptop op ooghoogte zetten voor een betere lichaamshouding en meer comfort, terwijl het aantal schermen en uw productiviteit worden verhoogd wanneer u de monitor arm ernaast plaatst.

Met de uitwisselbare bureauklem (C-klem) kunt u de arm eenvoudig met de hand aan een bureau (10-88 mm dik) of via een doorvoergat (10-60 mm dik) bevestigen. De laptop tray of monitor kan zonder gereedschap worden verwijderd voor een probleemloze wijziging van uw configuratie. Kabelmanagement klemmen rondom de steunarmen zorgen ervoor dat u de kabels netjes georganiseerd kan houden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **MONITOR ARM EN LAPTOPBEUGEL** Met deze zwarte bureausteun kunt u zowel een laptop bevestigen op de geventileerde VESA laptop tray, alsook een scherm tot 32" met basis scharnierbewegingen en hoogteverstelling. Maximum gewicht monitor 8 kg, laptop 4,5 kg
- **VEILIGE LAPTOPARM:** De verstelbare gevoerde armen klemmen een laptop (24 - 42cm breed) vast in verschillende hoeken en zorgen dat de laptoppoorten niet worden geblokkeerd. Stoppers aan de onderkant (h: 1,3 of 2,3 cm) verhinderen glijden van de laptop.
- **BEWEGINGSBEREIK:** The laptop tray en monitor VESA arm hebben een groot bewegingsbereik met +/- 45* kantelen, +/- 90° zwenken en 360° roteren (staand/liggend). De bureau monitor arm is compatibel met VESA montagepatronen 75x75 & 100x100 mm
- **SCHARNIERBEREIK:** Beide armen kunnen apart in hoogte worden versteld en bevestigd langs de 443 mm lange stang en kunnen maximaal 399 mm vanaf de stang worden uitgeklaapt. De armen zijn voorzien van scharnieren waardoor ze +/-180° kunnen zwenken
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** manuele installatie met bureauklem of via doorvoergat (bureaublad 10-88 mm). Met het meegeleverde gereedschap kan de spanning/hoogte van de desktop monitor arm en laptopbeugel worden aangepast; inclusief kabelmanagement klemmen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm

100x100 mm

Dikte
bevestigingsoppervlak

Bureau Klem: Tafel Dikte 10 - 88 mm

Doorvoertule Klem: Tafel Dikte 10 - 88 mm

Doorvoertule Montagegat Maat: 10 - 60 mm

Prestaties

Draagvermogen	282.4 oz [8000 g]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	34"
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	17.4 in [443 mm]
Maximale armverlenging	15.7 in [399 mm]
Laptop Arm Extension	15.7 in [399 mm]
Kantelen	+ 45° / - 45°
Laptop tray kanteling	+ 45° / - 45°
Pannen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	180°
Schermmrotatie	360°

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

De VESA-laptophouder kan tot 360 graden worden gedraaid wanneer hij op de arm is gemonteerd. Het is echter niet aangeraden dit te doen omdat de laptop er van de achterkant van de lade af kan glijden.

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal en kunststof
Laptop tray breedte	11.8 in [300 mm]
Laptop tray hoogte	11.0 in [280 mm]
Lengte product	11.0 in [28.0 cm]
Breedte product	34.5 in [87.6 cm]
Hoogte product	21.6 in [54.8 cm]
Gewicht product	13.5 lb [6.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	12.9 in [32.7 cm]
Package Width	18.1 in [46.0 cm]
Package Height	5.1 in [13.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.7 lb [6.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 - VESA montagemiddelen
	2 - draaibare armen
	1 - laptop tray
	2 - Laptop tray armen
	1 - Bureauklem
	1 - stang
	1 - dop voor stang
	1 - Kabelbeheerklem
	1 - doorvoergat grondplaat

- 1 - Doorvoertule Plaat
- 4 - Laptop tray montageschroeven
- 2 - VESA montageknoppen
- 5 - Anti-slip pads
- 3 - Stangmontageschroeven
- 1 - 4 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 8 - M4x12 schroeven
- 8 - M4x16 schroeven
- 8 - M5x12 schroeven
- 8 - M5x16 schroeven
- 8 - onderlegringen
- 8 - afstandsringen

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.