

Cable de 2m Thunderbolt 4 Activo - 40Gbps - PD de 100W - Vídeo 4K/8K - Cable Thunderbolt - Compatible con USB4/Modo Alt DP - Thunderbolt 3 - USB 3.2 Tipo C

ID del Producto: A40G2MB-TB4-CABLE



El cable Thunderbolt™ 4 activo de 2m habilita todas las capacidades de Thunderbolt™ 4 y supera a los cables pasivos más allá de 1m de longitud. Un chipset activo integrado minimiza la degradación de la señal para una salida consistente de 40Gbps a distancias de hasta 2m, mientras que los cables pasivos ofrecen un rendimiento limitado más allá de 1m debido a la pérdida de señal.

Este cable Thunderbolt 4 activo soporta velocidades de transferencia de datos de 40 Gbps, cuando se conecta a una fuente y dispositivo Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 o USB4 compatible. Es capaz de transferir datos cuatro veces más rápido que los cables USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) estándar.

#### USB Power Delivery 3.0

Este cable Thunderbolt 4 ofrece hasta 100W de Power Delivery para cargar un portátil o alimentar una pantalla, y 15W para dispositivos alimentados por bus, como carcasa de discos duros.

El cable Thunderbolt 4 es compatible con todos los dispositivos USB Tipo-C y puede utilizarse para cargar y sincronizar dispositivos móviles. Además, este cable se puede utilizar para conectar y alimentar portátiles USB-C, como MacBook® y Chromebook™, y periféricos USB-C como discos duros portátiles y docking stations.

El cable admite vídeo full-8K a 60 Hz y DisplayPort 1.4a, y es compatible con Display Stream Compression (DSC). Utilícelo para conectar una docking station a un portátil, o un portátil a una pantalla.

El cable puede utilizarse para conectar en cadena hasta 6 dispositivos compatibles con Thunderbolt 4, como ordenadores portátiles para una conexión en red 10GbE de igual a igual. Además, conecte dos portátiles Thunderbolt 4 para transferir/migrar datos.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte dispositivos Thunderbolt 4 o USB-C a mayor distancia
- Alimente y cargue dispositivos Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 o USB-C
- Conecte a dispositivos de red Thunderbolt o a chasis PCIe externos

## Características

- ALTO RENDIMIENTO: El cable Thunderbolt 4 activo de 2m con chipset integrado proporciona una carga constante de 40 Gbps y 100 W - Conecte un portátil Thunderbolt 4 / 3, o USB-C a una docking station o monitor UHD
- CON CERTIFICACIÓN THUNDERBOLT: Con certificado Intel Thunderbolt para garantizar la compatibilidad con hosts y dispositivos Thunderbolt - DisplayPort 1.4a con DSC admite hasta 8K 60Hz o 4K 60Hz dual - Compatible con PCI Express 3.0 (32 Gbps)
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Cable coaxial con blindaje de aleación trenzada para una mayor protección EMI - El chipset activo integrado mantiene la integridad de la señal para un rendimiento constante - Alivios robustos de tensión en los conectores
- APLICACIONES: Facilita una conexión TB4 o USB-C más larga compatible con 40Gbps, vídeo y alimentación - Rendimiento fiable en aplicaciones de gran ancho de banda como cajas PCIe externas y dispositivos de red TB - Para MacBooks M1/M2/M3 Max/Pro de Apple
- ESPECIFICACIONES: 2m - Thunderbolt 4 (40Gb) - USB4 (40Gb) - USB 3.2 Gen 2 (10Gb) - DisplayPort 1.4a con DSC - HDR - 10 bits - 8K 60Hz - PCIe 3.0 (32Gbps) - 100W PD 3.0 - 30/32 AWG (coaxial/par trenzado) - Diámetro exterior del cable: 4,7mm

---

### Hardware

Política de Garantía      2 Years

Active or Passive Adapter      Activo

Revestimiento del Conector      Níquel

---

Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de aluminio y poliéster con malla trenzada de cobre estañado

---

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.4
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
Longitud Máxima del Cable	6.6 ft [2 m]
Resolución Digital Máxima	8K 60Hz
Tipo y Velocidad	Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s
	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	USB4 - 40 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

---

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)
Conecotor B	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)

---

Requisitos de Energía

Power Delivery	100W
----------------	------

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	10°C to 35°C (50°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Humedad	HR 0 - 70%

---

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	30/32 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Cable OD	0.2 in [4.7 mm]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [6.5 mm]
Peso del Producto	3.1 oz [89.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.0 in [17.7 cm]
Ancho de la Caja	3.4 in [8.7 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [98.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 2m Activo Thunderbolt™ 4 USB-C
---------------------	---

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.