

Cavo di rete patch Duplex in fibra ottica multimodale LSZH 50/125 da 10 Gb 10m LC-LC
- acqua

ID prodotto: A50FBLCLC10



Il cavo Aqua in fibra multimodale ottimizzato a laser 10 m 850 nm (LOMMF) A50FBLCLC10 presenta una fibra da 50/125 micron per trasmissioni di dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda attraverso le reti 10 Gigabit Ethernet e Fiber Channel: la soluzione ideale per la posa di cavi in fibra tra switch di dorsali, hub e router oltre che tra dispositivi di rete di livello superiore.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 (OM3) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Utilizzato in ambienti di rete ad alta velocità da 10 Gigabit
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati

- Connessioni in fibra di quadri per prese, hub, switch, router

Caratteristiche

- 2 connettori maschio LC MM
- Fibra multimodale ottimizzata a laser (LOMMF)
- Fibra multimodale OM3 (50/125) 2000 MHz
- Compatibile con sorgente VCSEL da 850 nm
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra	50/125

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classificazione fibra	OM3
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm

Connettore/i

Connettore A	LC duplex in fibra ottica
Connettore B	LC duplex in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
-------------------------	-------------------------------



Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Acqua
Lunghezza cavo	32.8 ft [10 m]
Diametro	3mm
Lunghezza prodotto	32.8 ft [10.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	4.9 oz [139.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.1 in [28.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.2 oz [148.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo patch duplex LSZH fibra multimodale 50/125 10 m 10 Gb Aqua LC - LC
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

