

Cavo di rete patch Duplex in fibra ottica multimodale LSZH 50/125 da 10 Gb 10m LC-LC - acqua

Product ID: A50FBLCLC10



Il cavo Aqua in fibra multimodale ottimizzato a laser 10 m 850 nm (LOMMF) A50FBLCLC10 presenta una fibra da 50/125 micron per trasmissioni di dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda attraverso le reti 10 Gigabit Ethernet e Fiber Channel: la soluzione ideale per la posa di cavi in fibra tra switch di dorsali, hub e router oltre che tra dispositivi di rete di livello superiore.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 (OM3) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilizzato in ambienti di rete ad alta velocità da 10 Gigabit
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Sistemi a banda larga
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Connessioni in fibra di quadri per prese, hub, switch, router

Features

- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- 2 connettori maschio LC MM
- Fibra multimodale ottimizzata a laser (LOMMF)
- Fibra multimodale OM3 (50/125) 2000 MHz
- Compatibile con sorgente VCSEL da 850 nm
- Connettori modellati

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	LSZH Rated (Low Smoke Zero Halogen)
	Dimensioni fibra	50/125
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Classe cavo	OM3
	Classificazione fibra	Multi Mode
	Tipo fibra	850nm
	Lunghezza d'onda	
Connettore/i	Connettore A	Fiber Optic LC Duplex
	Connettore B	Fiber Optic LC Duplex
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Aqua
	Lunghezza cavo	32.8 ft [10 m]
	Diametro	3mm
	Lunghezza prodotto	32.8 ft [10.0 m]
	Larghezza prodotto	0.0 in [0.000 mm]
	Altezza prodotto	0.0 in [0.000 mm]
	Peso prodotto	4.9 oz [139.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.7 in [2.2 cm]

Package Width	7.9 in [2.0 cm]
Package Height	1.1 in [28.000 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.2 oz [148.000 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo patch duplex LSZH fibra multimodale 50/125 10 m 10 Gb Aqua LC - LC
-------------------------------	--------------------------	---

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

