

Fiberoptisk kabel - 10 Gb Aqua - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 1 m

Produkt ID: A50FBLCLC1



Den A50FBLCLC1 850 nm laseroptimerade Aqua-fiberkabeln (LOMMF) på 1 m med multiläge har 50/125 μm fiber för dataöverföringar med hög hastighet och hög bandbredd över 10 Gigabit Ethernet och fiberkanalsnätverk – den perfekta lösningen för fiberkabeldragningar mellan flera stamnätsswitchar, hubbar och routrar samt avancerad nätverksutrustning.

Denna LC-LC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand – en idealisk lösning för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.

Varje fiberpatchkabel med duplex 50/125 (OM3) och multiläge är individuellt testad vilket certifierar att den är inom gränserna för godkänd optisk inkopplingsförlust för garanterad kompatibilitet och 100 % tillförlitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd i höghastighetsnätverk på 10 Gigabit
- Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
- Bredbandssystem
- Telekommunikation/datakommunikation
- Fiberanslutningar i patchpaneler, hubbar, switchar, routrar

Funktioner

- 2x LC MM hankontakter
- Laseroptimerad fiber i multiläge (LOMMF)
- OM3 (50/125) 2000 MHz fiber i multiläge
- Kompatibel med 850 nm VCSEL-källa
- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
- Gjutna kontakter

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek	50/125

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	100Gbps
Kabelklassificering	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Fiberklassificering	OM3
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm

Kontakt(er)

Connector A	Fiberoptisk LC duplex
Connector B	Fiberoptisk LC duplex

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Luftfuktighet 0~90% RH

Utseende

Färg	Aqua
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Diameter	3mm
Produktlängd	39.4 in [100 cm]
Produktvikt	0.5 oz [15 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.8 oz [24 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m 10 Gb Aqua multiläge 50/125 Duplex LSZH fiberpatchkabel LC - LC
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

