

Cavo patch duplex in fibra multimodale LC-LC 50/125 da 2m - 10 Gb LSZH OM3 -
Acqua

ID prodotto: A50FBLCLC2



Il cavo patch duplex LSZH in fibra multimodale 50/125 da 2 m, 10 Gigabit, aqua A50FBLCLC2 è dotato a entrambe le estremità di connettori LC (maschi) ed è realizzato in fibra da 50/125 micron OM3 color aqua, permette affidabili trasferimenti di dati a eccezionali velocità che lo rendono perfetto per la posa di cavi in fibra ottica tra più switch di dorsali, hub e router oltre che tra dispositivi di rete di livello superiore. Adatto per una vasta serie di ambienti, A50FBLCLC2 è alloggiato in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che porta la sicurezza a un nuovo livello assicurando un grado minimo di fumo, tossicità e corrosione in caso di incendio: la scelta migliore per una vasta serie di ambienti, compresi gli ambienti industriali, uffici e scuole oltre che negli ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Utilizzato in ambienti di rete ad alta velocità da 10 Gigabit
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Sistemi a banda larga
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità

Caratteristiche



- Progettato per l'utilizzo in applicazioni Ethernet da 10 Gb
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Una soluzione conveniente in grado di supportare maggiori distanze
- Struttura del cavo più resistente

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra	50/125

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classificazione fibra	OM3
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm

Connettore/i

Connettore A	LC duplex in fibra ottica
Connettore B	LC duplex in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Acqua
--------	-------



Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
Diametro	3mm
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2 m]
Peso prodotto	1.2 oz [34 g]

Informazioni
confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.5 in [13 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [43 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo patch duplex LSZH fibra multimod. 50/125 2 m 10 Gb Aqua LC-LC
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

