

Câble Réseau Fibre Optique 10 Gb OM3 LC vers LC Mâle / Mâle - Duplex Multimode 50 / 125 LSZH Aqua 3 m

N° de produit: A50FBLCLC3



Le câble turquoise à fibre optique optimisée laser multimode A50FBLCLC3 de 3 m 850 nm comprend une fibre optique de 50/125 microns pour des transferts de données haute vitesse et à large bande passante sur les réseaux Ethernet 10 Gb et Fiber Channel. Cela en fait le câble idéal pour les acheminements de câble à fibre optique entre plusieurs commutateurs, hubs et routeurs d'infrastructure, ainsi que de l'équipement réseau plus haut de gamme.

Ce câble patch LC-LC est protégé par une gaine ininflammable LSZH (faible fumée, zéro halogène) pour garantir une production de fumée, une toxicité et une corrosion réduites au minimum en cas d'exposition à de fortes sources de chaleur, comme lors d'un incendie. Cela le rend idéal pour les locaux industriels, les bureaux et les écoles, ainsi que les habitations où le code du bâtiment est à prendre en considération.

Chaque câble patch à fibre optique duplex 50/125 (OM3) multimode est testé de manière individuelle et certifié comme restant dans les limites acceptables de perte d'insertion pour une compatibilité garantie et une fiabilité à 100 %. De plus, il bénéficie de notre garantie à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisez-le dans les environnements de réseau haute vitesse de 10 gigabits
- Solution idéale pour les applications de données nécessitant une transmission de données haute vitesse

- Systèmes à large bande passante
- Télécommunication/communication de données
- Connexions par fibre optique sur les tableaux de connexion, hubs, commutateurs, routeurs

Spécifications techniques

- 2 connecteurs LC multimode mâles
- Fibre optique optimisée laser multimode
- Fibre multimode OM3 (50/125) 2 000 MHz
- Compatible avec une source VCSEL 850 nm
- La perte d'atténuation satisfait ou surpasse les normes de l'industrie
- Connecteurs moulés

Matériel

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Politique de garantie | Lifetime |
| Résistance au feu | LSZH (faible fumée, zéro halogène) |
| Taille de la fibre optique | 50/125 |

Performance

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Vitesse max. de transfert de données | 100 Gbit/s |
| Calibre du câble | 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps |
| Classification de la fibre optique | OM3 |
| Type de fibre optique | Multimode |

Connecteur(s)

| | |
|--------------|-------------------------|
| Connecteur A | Fibre optique duplex LC |
| Connecteur B | Fibre optique duplex LC |

Conditions environnementales



tales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Humidité | Humidité relative de 0~90 % |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|---------------|
| Couleur | Turquoise |
| Longueur de câble | 9.8 ft [3 m] |
| Longueur du produit | 9.8 ft [3 m] |
| Poids du produit | 0.8 oz [24 g] |

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|----------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Package Length | 3.7 in [95 mm] |
| Package Width | 4.7 in [12 cm] |
| Package Height | 1.3 in [32 mm] |
| Poids brut | 1.8 oz [52 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | Câble patch à fibre optique LSZH duplex 50/125 multimode turquoise 10 Gb 3 m LC - LC |
|-----------------------|--|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

