

Cavo patch duplex LSZH fibra multimodale 50/125 3 m 10 Gb Aqua LC - LC

ID prodotto: A50FBLCLC3



Il cavo Aqua in fibra multimodale ottimizzato a laser 3 m 850 nm (LOMMF) A50FBLCLC3 presenta una fibra da 50/125 micron per trasmissioni di dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda attraverso le reti 10 Gigabit Ethernet e Fiber Channel: la soluzione ideale per la posa di cavi in fibra tra switch di dorsali, hub e router oltre che tra dispositivi di rete di livello superiore.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 (OM3) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Utilizzato in ambienti di rete ad alta velocità da 10 Gigabit
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati

- Conessioni in fibra di quadri per prese, hub, switch, router

Caratteristiche

- 2 connettori maschio LC MM
- Fibra multimodale ottimizzata a laser (LOMMF)
- Fibra multimodale OM3 (50/125) 2000 MHz
- Compatibile con sorgente VCSEL da 850 nm
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra	50/125

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classificazione fibra	OM3
Tipo fibra	Multimodale

Connettore/i

Connettore A	LC duplex in fibra ottica
Connettore B	LC duplex in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Umidità 0~90% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Acqua
Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [15.2 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [10.7 mm]
Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	3.7 in [95.0 mm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [52.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo patch duplex LSZH fibra multimodale 50/125 3 m 10 Gb Aqua LC - LC
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

