


2 m 10 GB Aqua 50/125 Duplex LSZH multiläge fiberpatchkabel LC - SC

Produkt ID: A50FBLCSC2



A50FBLCSC2 2 meter 10 Gigabit, Aqua 50/125 Duplex LSZH multiläge fiberpatchkabel med LC-hankontakt i ena änden och en SC-hankontakt i den andra. Dessa består 50/125 micron OM3 aquafiber som ger pålitlig höghastighetsdataöverföring vilket gör den perfekt för flera fiberkablar i följd mellan flera hopkopplade switchar, hubbar och routrar så väl som för nätverksutrustning av hög kvalitet.

Denna fiberpatchkabel passar i flera olika miljöer. A50FBLCSC2 har ett flamhämmande LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen). Vilket ger hög säkerhet eftersom kabelhöljet säkerställer att så lite rök, gifter och korrosion som möjligt utvecklas i händelse av brand. Detta gör den till det bästa valet i många miljöer, inklusive inom industrin, på kontor, skolor, så väl som i bostäder där man måste ta hänsyn till byggnadsnormer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd i höghastighetsnätverk på 10 Gigabit
- Telekommunikation/datakommunikation
- Bredbandssystem
- Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring

Funktioner

- Framtagen för att användas i 10 GB Ethernet-applikationer
- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
- En kostnadseffektiv lösning som har stöd för längre avstånd
- En mer hållbar kabeldesign

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek	50/125

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	100Gbps
Kabelklassificering	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Fiberklassificering	OM3
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm

Kontakt(er)

Connector A	Fiberoptisk LC duplex
Connector B	Fiberoptisk SC duplex

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90% RH

Utseende

Färg	Aqua
Kabellängd	6.6 ft [2 m]



Diameter	3mm
Produktlängd	6.6 ft [2 m]
Produktvikt	1.3 oz [38 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	2.2 in [56 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [47 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	2 m 10 GB Aqua 50/125 Duplex LSZH multiläge fiberpatchkabel LC - SC
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

