

Verstelbare Laptopstandaard voor Bureau, Ergonomische Laptop Steun met Verstelbare Hoogte, Aluminium, 10kg Draagvermogen, Inklapbare Laptop Houder/Verhoger/Riser

Productcode: ADJ-LAPTOP-RISER



Verstel de hoogte en kantel de laptop tot op ooghoogte voor extra comfort en productiviteit. De laptopstandaard ondersteunt elke laptop met een maximaal gewicht van 10 kg. Het lichtgewicht en opvouwbaar ontwerp maakt snel transport en handige opslag mogelijk. In ingeklapte toestand meet de riser 27 x 22,5 x 5cm.

Deze ergonomische laptopstandaard heeft kantel- en hoogte-instellingen (tot 12 cm) om voor de meest comfortabele kijkhoek te zorgen. Pas de spanning van de steunpoten aan met het meegeleverde gereedschap voor verschillende instellingen voor gewicht, kanteling en hoogte. De verhoogde randen (0,7in /18mm) aan de voorkant van het laptopplatform zorgen ervoor dat de laptop op zijn plaats blijft wanneer het platform wordt gekanteld. Rubberen pads rond het oppervlak helpen de laptop te beschermen tegen beschadiging.

De laptop verhoger heeft een zilverkleurige geanodiseerde afwerking met aluminium constructie om duurzaamheid en stevigheid te garanderen. Het geventileerde oppervlak is verhoogd om passieve koeling en luchtstroom te bevorderen. De ruimte onder het laptopplatform kan worden gebruikt voor het opbergen van een toetsenbord, muis en/of andere accessoires en randapparatuur wanneer deze niet in gebruik zijn.

De antislip rubberen steunpoten beschermen het oppervlak van het bureau tegen krassen en slijtage, ook bij bureaus met een glazen blad. De laptophouder voor bureaus wordt volledig gemonteerd geleverd voor onmiddellijk gebruik.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **LAPTOP VERHOGER:** Deze zilverkleurige laptophouder tilt en kantelt uw laptop op uw bureau tot ooghoogte voor meer comfort en productiviteit - In hoogte verstelbaar oppervlak van 26,9 x 22,6cm dat elke laptop tot 10 kg kan ondersteunen
- **STABIEL & VERSTELBAAR:** Antislip pads en liprandjes houden de laptop op zijn plaats onder steile hoeken - Kantel/hoogte-instelling tot 12cm boven bureauoppervlak - Spanning kan worden geregeld met bijgeleverd gereedschap
- **LUCHTSTROOM VENTILATIE:** Geventileerde aluminium constructie verbetert de luchtstroom onder uw laptop/ultrabook/chromebook - Verbeterde warmteafvoer vermindert het ventilatorgeluid en verbetert de prestaties en levensduur van de laptop
- **COMPACT DESIGN:** De robuuste basis meet slechts 19,9 x 21,4cm en is voorzien van anti-slip pads om de laptopstandaard op zijn plaats te houden en het bureau te beschermen - Opvouwbaar, lichtgewicht (714g) houder kan worden meegenomen in een laptoptas
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze laptop standaard werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Montage-opties	Bureaustandaard

Prestaties

Draagvermogen van het Werkoppervlak	353.0 oz [10000 g]
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	1.3 in [33.2 mm]
Maximumhoogte	4.7 in [120 mm]

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Overschrijding van de aanbevolen maximumhoogte is niet aangeraden aangezien de laptophouder daardoor achterover kan kantelen, met mogelijk lichamelijk letsel of beschadiging van de gebruikte apparatuur tot gevolg.
---------	---

De laptop moet van het platform worden verwijderd voordat u de hoogte- en/of de kantelinstellingen aanpast.

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	10.6 in [26.9 cm]
Breedte product	8.9 in [22.6 cm]
Hoogte product	2.0 in [5.0 cm]
Gewicht product	1.6 lb [0.7 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.6 in [24.4 cm]
Package Width	11.4 in [29.0 cm]
Package Height	2.4 in [6.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 lb [0.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - verstelbare laptopstandaard
	1 - Afstelgereedschap

Garantiebepalingen

Warranty	5 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.