

Kit de Rail DIN 2U pour Rack Standard 19" - Rail DIN pour Montage en Rack à Profondeur Réglable avec Rails Top Hat, Mini, G, Capacité de Poids de 12.5kg

N° de produit: ADJDINKIT



L'ensemble de rails DIN à montage en racks ajustables ADJDINKIT avec rails de type G/Mini/Chapeau simplifie le montage de votre équipement de rail DIN dans une armoire ou un rack de serveur de 19 pouces ou de votre plaque murale, sans perte d'espace grâce aux exigences de support spéciales à chaque pièce d'équipement. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis. L'ensemble de montage de rail DIN de 19 pouces comporte les trois systèmes de rails DIN les plus communément utilisés : De type G, chapeau miniature et chapeau.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Installez du matériel montable sur rail DIN dans une armoire ou un rack de 48 cm standard
- Deux ADJDINKIT de même hauteur en U peuvent être employés, face à face et montés sur les deux rails avant et arrière

Spécifications techniques

- COMPATIBILITÉ STANDARD : Grâce à sa conception universelle, ce support de rail DIN s'adapte aux racks ou armoires de serveurs standard de 19 pouces de large et prend 2U d'espace; La capacité de poids maximale est de 12,5 kg

- **CONSTRUCTION LOURDE** : Le kit de rail DIN est fabriqué à partir d'acier solide pressé à froid, ce qui permet de maintenir votre équipement de valeur en toute sécurité
- **UTILISATION POLYVALENTE** : Ce kit de rail DIN offre une profondeur de rail DIN réglable pour s'adapter à une large gamme de produits, y compris les convertisseurs de média sur rail DIN, les Switchs PoE industriels, l'équipement audio et AV
- **LARGE COMPATIBILITÉ** : ce kit de rails de montage en rack comprend trois types de rails DIN (chapeau, chapeau miniature et type G), ce qui le rend compatible avec la quasi-totalité des équipements à rail DIN
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce kit de montage sur rail DIN est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	2U
Gestion de câbles	Non

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Largeur interne	16.4 in [41.7 cm]
Hauteur interne	3.3 in [85 mm]
Profondeur interne	8.7 in [22.2 cm]
Longueur du produit	9.9 in [25.2 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	3.5 in [8.9 cm]
Poids du produit	4.4 lb [2.0 kg]
Profondeur de montage maximal	8.7 in [22.2 cm]

Informations

d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	22.0 in [56.0 cm]
Package Width	12.8 in [32.5 cm]
Package Height	5.3 in [13.5 cm]
Poids brut	5.8 lb [2.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Supports de montage sur rail Din
	1 - Rail DIN de type chapeau
	1 - Rail DIN de type chapeau miniature
	1 - Rail DIN chapeau de type G
	4 -
	4 - Vis M5
	4 - Écrous cage M5
	4 - Boulons ordinaires
	4 -
	4 - Vis de montage de rail DIN
	4 - Écrous à oreilles

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis