

## Juego Kit de Rieles DIN 2U para Rack Estándar de 19 Pulgadas - Riel DIN Ajustable Montable en Rack Gabinete Bastidor con Rieles Top Hat Mini G - 12.5kg de Capacidad

ID del Producto: ADJDINKIT



El Kit de Rieles de Montaje DIN Ajustables para Rack - Top Hat/Mini/G, ADJDINKIT facilita el montaje de su equipo de rieles DIN en un rack de servidores de 19 pulgadas o sobre una tapa de pared, sin desperdiciar espacio debido a los requisitos que exigen los soportes. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este Kit incluye los tres sistemas de rieles DIN más utilizados: Tipo Top-Hat, Mini Top Hat, y G.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Instale el hardware de los rieles DIN en un rack o gabinete de 19 pulgadas
- Es posible utilizar dos kits ADJDINKIT en la misma altura U, uno frente al otro y montados sobre los rieles de la parte delantera y trasera

### Características

- **COMPATIBILIDAD ESTÁNDAR:** Gracias a su diseño universal, este soporte para riel DIN se adapta a racks o gabinetes para servidores estándar de 19 pulgadas de ancho y ocupa 2U de espacio - La capacidad máxima de peso es de 12.5kg

- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO PESADO: El kit de riel DIN está fabricado con acero prensado en frío macizo, por lo que mantendrá su valioso equipo montado de forma segura
- USO VERSÁTIL: Este kit de riel DIN ofrece una profundidad de riel DIN ajustable para acomodar una amplia gama de productos, incluyendo convertidores de medios de riel DIN, conmutadores PoE industriales y equipos de audio y AV
- AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este kit de rieles para montaje en rack incluye tres tipos de rieles DIN (top-hat, top-hat en miniatura y tipo g), por lo que es compatible con casi todos los equipos de riel DIN
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para profesionales de TI, este kit de montaje en riel DIN está respaldado de por vida, incluida asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	2U
Gestión de cables	No

#### Características Físicas

Color	Negro
Ancho Interno	16.4 in [41.7 cm]
Altura Interna	3.3 in [85 mm]
Profundidad Interna	8.7 in [22.2 cm]
Longitud del Producto	9.9 in [25.2 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	3.5 in [8.9 cm]
Peso del Producto	4.4 lb [2.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	8.7 in [22.2 cm]

#### Información de la

Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	22.0 in [56.0 cm]
Ancho de la Caja	12.8 in [32.5 cm]
Altura de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.8 lb [2.6 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Soportes para Carriles de Montaje DIN
	1 - Carril DIN Top-Hat
	1 - Carril DIN Mini Top-Hat
	1 - Carril DIN Top-Hat Tipo G
	4 -
	4 - Tornillos M5
	4 - Tuercas Jaula M5
	4 - Tornillos de Cabeza Redonda
	4 -
	4 - Tornillos para Montaje de Carril DIN
	4 - Tuercas de Mariposa

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.