

2U DIN Rail Kit voor Standaard 19" Rack - Verstelbare DIN-rail Rack Montageset met Top Hat/Mini/G-rails, 12.5kg Draagvermogen

Productcode: ADJDINKIT



De ADJDINKIT Verstelbare DIN-rail rack montageset vereenvoudigt de montage van uw DIN-rail apparatuur in een 19-inch serverrack, serverkast of muurplaat zonder verspilling van ruimte doordat er voor elk apparaat een andere beugel nodig is. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Deze 19-inch DIN-rail montageset bestaat uit de drie meest gebruikte DIN-rail-systemen: Top-Hat, Mini Top-Hat en type G.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installeer DIN-rail monteerbare apparatuur in een standaard 19 rack of kast
- Twee ADJDINKIT's kunnen naast elkaar worden gebruikt in dezelfde U-hoogte, gemonteerd op zowel de voorste als de achterste rails

Eigenschappen

- **STANDAARD COMPATIBILITEIT:** Dankzij het universeel ontwerp past deze DIN-rail bevestiging in standaard 19 inch brede serverracks of kasten en neemt 2U ruimte in beslag; Maximaal

draagvermogen 12,5kg

- **HEAVY DUTY ONTWERP:** Deze DIN-rail kit is vervaardigd uit massief koudgewalst staal, zodat uw kostbare apparatuur veilig gemonteerd kan blijven
- **VEELZIJDIG GEBRUIK:** Deze DIN-rail kit biedt een verstelbare DIN-rail diepte voor een breed scala aan producten, waaronder DIN-rail media converters, industriële PoE schakelaars, audio en AV-apparatuur
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Deze rack mount rail kit wordt geleverd met drie soorten DIN rails (top-hat, miniatuur top-hat, en g-type), en is dus compatibel met bijna alle DIN rail apparatuur
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze rack mount rail kit werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	2U
Kabelbeheer	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Interne breedte	16.4 in [41.7 cm]
Interne hoogte	3.3 in [85 mm]
Interne diepte	8.7 in [22.2 cm]
Lengte product	9.9 in [25.2 cm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
Hoogte product	3.5 in [8.9 cm]
Gewicht product	4.4 lb [2.0 kg]
Maximale montagediepte	8.7 in [22.2 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	22.0 in [56.0 cm]
Package Width	12.8 in [32.5 cm]
Package Height	5.3 in [13.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.8 lb [2.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DIN-rail montagebeugels
	1 - Top-Hat DIN-rail
	1 - Mini Top-Hat DIN-rail
	1 - Type G Top-Hat DIN-rail
	4 -
	4 - M5 schroeven
	4 - M5 kooimoeren
	4 - Geleiderbouten
	4 -
	4 - DIN-rail bevestigingsschroeven
	4 - Vleugelmoeren

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.