

Table Vidéoprojecteur et Ordinateur Portable - Support Projecteur Robuste (2 Étagères; max. 10kg chacune) - Ajustable en Hauteur - Chariot Présentation Mobile - Roues Vérouillables

Nº de produit: ADJPROJCART



Ce support pour projecteur et ordinateur portable tout en acier vous permet de configurer une station de travail multimédia mobile que vous pouvez facilement déplacer entre les salles de classe, les salles de réunion et les salles de conférence. Il dispose de deux plates-formes pour placer des appareils, qui peuvent chacune supporter 10 kg. Ce chariot roulant est doté de roulettes durables (dont 2 verrouillables) qui facilitent le transport.

Grâce aux deux plateaux intégrés sur lesquels placer des appareils, ce chariot pour projecteur mobile s'adapte à vos besoins et vous permet de choisir l'emplacement de montage de votre projecteur, de votre ordinateur portable et d'autres périphériques multimédia. Les deux plateaux sont dotés de rebords de sécurité qui empêchent votre équipement de glisser.

Le plateau supérieur a une surface d'environ 35 x 30 cm et vous permet d'installer un ordinateur portable ou un projecteur selon vos besoins. Vous pouvez régler sa hauteur (95 à 145 cm du sol) et son angle d'inclinaison (+/-12°) pour offrir une meilleure expérience visuelle qui s'adapte à vos besoins de présentation. Les réglages peuvent être effectués manuellement à l'aide des boutons rotatifs de verrouillage.

Le plateau inférieur a une surface d'environ 36 x 30 cm et se trouve à 70 cm du sol.

Avec une surface de base de 45 x 50 cm, ce projecteur audiovisuel peut facilement supporter une charge combinée de 20 kg. Pour plus de sécurité, vous pouvez maintenir vos appareils en place en passant des sangles par les ouvertures minces des plateaux supérieur et inférieur (sangles non incluses). En outre, ce chariot est fourni avec 2 clips de maintien des câbles qui permettent de passer vos câbles dans le poteau de manière ordonnée et sûre, et qui vous aident à transporter votre installation.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Créez un poste de travail de présentation à applications polyvalentes pour les écoles, les entreprises, les environnements institutionnels et professionnels.
- Améliorez la flexibilité de l'environnement de travail ou de la classe grâce aux solutions de présentation mobiles

Spécifications techniques

- SUPPORT POUR ORDINATEUR PORTABLE ET PROJECTEUR MOBILE : ce chariot mobile robuste est doté de 2 étagères (à différentes hauteurs) pouvant chacune supporter 10 kg ; ce chariot à roulettes robuste est doté d'une base solide (45,5 cm x 50,2 cm) avec des roulettes verrouillables
- PLATEAU SUPÉRIEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR : plateau supérieur ventilé avec une surface de 35 cm x 30 cm ; inclinaison manuelle de +/-12° ; la hauteur est réglable de 95 cm à 145 cm à partir du sol à l'aide de boutons réglables manuellement
- PLATEAU INFÉRIEUR : le plateau ventilé permet de garder les appareils au frais ; sa surface est de 36,3 cm x 30 cm et sa hauteur est de 68,5 cm
- CONFIGURATION FLEXIBLE : installez une station de présentation dotée d'un projecteur et d'un ordinateur portable pour transporter facilement le chariot entre les salles de classe, les salles de réunion/salles de conférence ; placez votre projecteur et votre ordinateur portable sur les deux étagères en fonction de vos besoins de configuration
- SÉCURISEZ ET ORGANISEZ LES APPAREILS : support de projecteur portable avec plates-formes robustes dotées de rebords de sécurité pour maintenir les appareils en place ; de fines ouvertures peuvent être utilisées pour faire passer des sangles afin de fixer les appareils (sangles non incluses) ; comprend 2 clips de maintien des câble qui peuvent être fixés le long du poteau

Performance

Politique de garantie 5 Years

Spécifications générales Capacité du plateau supérieur : 10 kg

Inclinaison du plateau supérieur : -/+12 degrés

Réglage de la hauteur du plateau supérieur : 95 cm à 145 cm

Capacité du plateau inférieur : 10 kg

Réglage de la hauteur Oui

Hauteur Minimale 37.4 in [950 mm]

Hauteur maximale 57.1 in [1450 mm]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 19.8 in [50.2 cm]

Largeur du produit 17.9 in [45.5 cm]

Hauteur du produit 57.1 in [145.0 cm]

Poids du produit 23.3 lb [10.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 16.5 in [41.8 cm]

Largeur du Paquet 32.8 in [83.3 cm]

Hauteur du Paquet 4.7 in [12.0 cm]

Poids brut 22.7 lb [10.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Plate-forme pour projecteur

 1 - Plate-forme pour PC portable

 1 - Support vertical

 1 - Traverse de base

 2 - Pieds de base

2 - Connecteurs de câbles
5 - Boulon M6 x 65 mm
9 - Rondelle, type 1
8 - Écrous
4 - Vis M6 x 12 mm
2 - Vis M6 x 30
3 - Vis M6 x 50, type 1
1 - Rondelle, type 2
1 - Vis M6 x 50, type 2
1 - Clé
1 - Clé hexagonale
2 - Roulettes avec freins
2 - Roulettes sans freins
3 - boutons
2 - Supports de fixation

Informations de garantie

Warranty 5 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

