

Beamertafel - Stevige Verrijdbare Laptop en Projectietafel (2x 10kg/schap) - Presentatiewagen/Computer Trolley/AV Projector Stand - In Hoogte Verstelbaar / Zwenkwielen met Rem

Productcode: ADJPROJCART



Met deze volledig van staal gemaakte projector- en laptopstandaard kunt u een mobiel multimedia werkstation creëren en deze eenvoudig tussen klaslokalen en vergader- en conferentieruimtes verplaatsen. De standaard is voorzien van twee schappen met een draagvermogen van elk 10 kg. Deze verrijdbare wagen is uitgerust met duurzame zwenkwielen (2 vergrendelbaar) voor eenvoudig transport.

Dankzij de twee geïntegreerde schappen kunt u deze mobiele projectorwagen precies op uw behoeften afstemmen omdat u de plaats van uw projector, laptop en andere media-apparaten zelf kunt bepalen. Beide schappen hebben veiligheidssluitingen om verschuiving van uw apparaten te voorkomen.

Het bovenste schap is 35 cm x 30 cm en kan - afhankelijk van uw behoeften - voor een laptop of project worden gebruikt. Zowel de hoogte (95 cm tot 145 cm vanaf de vloer) als de kantelhoek (+/-12°) kunnen worden aangepast aan uw presentatiebehoeften. De standen kunnen worden aangepast met behulp van de vergrendelbare draaiknoppen.

Het onderste schap is 36,3 cm x 30 cm en is op 68,5 cm van de vloer bevestigd.

Met een basisoppervlak van 45,5 cm x 50,2 cm kan deze AV projector gemakkelijk een totaalgewicht van 20 kg ondersteunen. Voor nog meer veiligheid kunt u uw apparaten op de plaats houden met behulp van bandjes die door de dunne openingen in het bovenste en onderste schap kunt steken (bandjes niet meegeleverd). Bij deze wagen worden ook 2 kabelmanagement klemmen geleverd waarmee u uw kabels op een nette en veilige manier door de stang kunt leiden en het transport en installatie vereenvoudigen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak een presentatie werkstation geschikt voor diverse toepassingen in scholen, zakelijke omgevingen, bedrijven en instellingen.
- Voeg flexibiliteit toe aan klaslokalen of werkomgevingen met een mobiele presentatie oplossing

Eigenschappen

- **MOBIELE PROJECTOR AND LAPTOPSTANDAARD:** Deze sterke wagen heeft 2 schappen (op verschillende hoogte) die elk een gewicht van 10 kg ondersteunen; de duurzame verrijdbare projectwagen heeft een sterke/stabiele basis (45,5 cm x 50,2 cm) met vergrendelbare (zwenk)wielen
- **IN HOOGTE VERSTELBARE BOVENSTE SCHAP:** Geventileerde bovenste schap met een oppervlak van 35 cm x 30 cm; +/-12° kantelbaar met de hand; de hoogte is verstelbaar van 95 cm tot 145 cm vanaf de vloer met de handmatig verstelbare knoppen
- **ONDERSTE SCHAP:** Het geventileerde schap zorgt ervoor dat de media-apparaten koel blijven, heeft een oppervlak van 36,3 cm x 30 cm en is 68,5 cm hoog
- **FLEXIBELE CONFIGURATIE:** Maak een presentatie werkstation met een projector en laptop en rij de wagen gemakkelijk tussen klaslokalen en vergader-/conferentieruimtes; plaats uw projector en laptop/notebookcomputer op een van beide schermen net zoals u dat wilt
- **BEVEILIG EN ORGANISEER UW APPARATEN:** Mobiele projectorstandaard met stevige schappen met veiligheidssluitingen zodat apparaten op hun plaats blijven staan. De dunne openingen kunnen worden gebruikt voor bandjes (niet meegeleverd) voor het bevestigen van apparaten; incl. 2x kabelmanagement klemmen, kunnen aan de stang worden bevestigd

Prestaties

Garantiebeleid	5 Years
Algemene specificaties	Draagvermogen bovenste schap: 10 kg Kantelhoek bovenste schap: +/-12° In hoogte verstelbaar: 95 cm tot 145 cm Draagvermogen onderste schap: 10 kg
Hoogte verstelling	Ja

Minimale Hoogte	37.4 in [950 mm]
Maximumhoogte	57.1 in [1450 mm]

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	19.8 in [50.2 cm]
Breedte product	17.9 in [45.5 cm]
Hoogte product	57.1 in [145.0 cm]
Gewicht product	23.3 lb [10.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	16.5 in [41.8 cm]
Package Width	32.8 in [83.3 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	22.7 lb [10.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Projectorschap
	1 - Laptopschap
	1 - Steunstang
	1 - Basisdwarsstang
	2 - Basispoten
	2 - kabelklemmen
	5 - M6 x 65 mm bouten

- 9 - Onderlegging, type 1
- 8 - Moeren
- 4 - M6 x 12 mm schroeven
- 2 - M6 x 30 mm schroeven
- 3 - M6 x 50 schroeven, type 1
- 1 - Onderlegging, type 2
- 1 - M6 x 50 schroeven, type 2
- 1 - steeksleutel
- 1 - Inbussleutel
- 2 - Zwenkwielen met rem
- 2 - Zwenkwielen zonder rem
- 3 - knoppen
- 2 - Montagesteunen

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.