

Estante Ajustable 1U Ventilado para Rack de Servidores - 79,3kg - Bandeja Universal de 19 Pulgadas Ajustable de 49,5 a 96,5cm - para Equipos de Red y AV - 27,5" (69,8cm) de Profundidad

ID del Producto: ADJSHELF



El estante de montaje con fondo ajustable ADJSHELF constituye una forma sencilla de organizar el hardware informático más importante en los armarios y estanterías de servidor.

Compatible con todas las estanterías y armarios de servidor de 19 pulgadas (de ancho), el fondo de este soporte de estante atornillable se puede ajustar entre 19 a 38 pulgadas, como sea necesario. Su resistente fabricación de acero laminado en frío ofrece una larga durabilidad y admite un peso de hasta 80 kg.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Para usar con gabinetes y racks de servidores de 19 pulgadas
- Espacio de almacenamiento adicional para hardware de sistemas de misión crítica.

Características

- **AJUSTE UNIVERSAL DE 19"**: Este estante ventilado para montaje en rack está diseñado para ajustarse a cualquier rack de servidores de 19" y tiene una profundidad de superficie fija de 70cm, y un rango de profundidad de montaje ajustable de 50-97 cm
- **MÁXIMA VENTILACIÓN**: El estante ventilado garantiza un flujo de aire constante para disipar eficazmente el calor en los servidores - También funciona muy bien para mantener fríos sus equipos informáticos y audiovisuales
- **DISEÑO DE SERVICIO PESADO Y DURABLE**: Construido en acero laminado en frío comercial SPCC, el resistente estante para armarios de grado informático garantiza su durabilidad a largo plazo y soporta una carga total de peso de 80kg
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL**: Con una profundidad de superficie de 70cm y un rango de profundidad de montaje ajustable de 19,5-38", este estante puede funcionar con cualquier rack de 19". Proporciona espacio de almacenamiento adicional para herramientas
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA**: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este estante ajustable para rack está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	1U
Gestión de cables	No

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	176.4 lb [80 kg]
--------------------------------------	------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Profundidad ajustable de 19" a 38"
------	------------------------------------

Características Físicas

Color	Negro
Ancho Interno	17.6 in [44.6 cm]
Altura Interna	1.6 in [40 mm]
Profundidad Interna	27.6 in [70 cm]
Longitud del Producto	38.3 in [97.4 cm]

Ancho del Producto	17.5 in [44.5 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Peso del Producto	9.7 lb [4.4 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	38.3 in [97.4 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	19.5 in [49.5 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	19.7 in [50.1 cm]
Ancho de la Caja	32.4 in [82.3 cm]
Altura de la Caja	2.9 in [7.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.6 lb [5.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estante Ranurado Fijo
	2 - Soportes para Montaje Frontal
	2 - Soportes para Montaje Trasero
	8 - Tornillos M5
	8 - Tuercas Jaula M5
	8 - Tuercas de seguridad con bridas M5
	8 - Tornillos de cabeza redonda M5
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.