

Étagère Réglable et Ventilée pour Montage en Rack Serveur 1U - 80 kg - Profondeur de Montage Réglable de 49,5 à 96,5cm Plateau Universel pour rack d'équipement AV/réseau 19" - Profondeur 69,8 cm

N° de produit: ADJSHELF



L'étagère à montage en rack à profondeur ajustable ADJSHELF permet d'organiser simplement et efficacement le matériel informatique crucial dans vos armoires ou racks de serveur.

Compatible avec toutes les armoires ou tous les racks de 19 po (de large), l'étagère de rack fixe peut être réglée de 19 à 38 po (profondeur de montage), si nécessaire. Sa conception en acier laminé à froid robuste lui confère une durabilité à long terme et lui permet de supporter un poids pouvant atteindre 80 kg.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 48 cm
- Fournit de l'espace de stockage additionnel pour le matériel d'importance cruciale.

### Spécifications techniques

- Etagère réglable économique qui convient à la plupart des racks et des armoires d'une largeur de 48 cm

- Profondeur de montage réglable de 48 à 96 cm
- VENTILIATION MAXIMISÉE : L'étagère ventilée assure un flux d'air constant pour dissiper efficacement la chaleur sur les serveurs. Elle est également idéale pour garder votre ordinateur et votre équipement audiovisuel au frais
- Plaque d'étagère ventilée pour assurer la circulation d'air
- Capacité de charge jusqu'à 80 kg

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non

---

#### Performance

Weight Capacity (Stationary)	176.8 lb [80 kg]
------------------------------	------------------

---

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Profondeur réglable de 19 à 38 pouces
----------	---------------------------------------

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Largeur interne	17.6 in [44.6 cm]
Hauteur interne	1.6 in [40 mm]
Profondeur interne	27.6 in [70 cm]
Longueur du produit	38.3 in [97.4 cm]
Largeur du produit	17.5 in [44.5 cm]
Hauteur du produit	1.6 in [40.0 mm]
Poids du produit	9.8 lb [4.4 kg]
Profondeur de montage maximal	38.3 in [97.4 cm]

Profondeur de montage minimale 19.5 in [49.5 cm]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	28.7 in [73.0 cm]
Package Width	20.5 in [52.0 cm]
Package Height	2.6 in [65.0 mm]
Poids brut	12.2 lb [5.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Étagère fixe insérée
	Supports de montage avant
	Supports de montage arrière
	Vis M5
	Écrous cage M5
	Écrou de blocage à embase M5
	Vis à tête bombée M5
	Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

