Étagère Réglable et Ventilée pour Montage en Rack Serveur 1U - 80 kg - Profondeur de Montage Réglable de 49,5 à 96,5cm Plateau Universel pour rack d'équipement AV/réseau 19" - Profondeur 69,8 cm

Nº de produit: ADJSHELF

L'étagère à montage en rack à profondeur ajustable ADJSHELF permet d'organiser simplement et efficacement le matériel informatique crucial dans vos armoires ou racks de serveur.

Compatible avec toutes les armoires ou tous les racks de 19 po (de large), l'étagère de rack fixe peut être réglée de 19 à 38 po (profondeur de montage), si nécessaire. Sa conception en acier laminé à froid robuste lui confère une durabilité à long terme et lui permet de supporter un poids pouvant atteindre 80 kg.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 48 cm

• Fournit de l'espace de stockage additionnel pour le matériel d'importance cruciale.

Spécifications techniques

• Etagère réglable économique qui convient à la plupart des racks et des armoires d'une largeur de 48 cm

• VENTILATION MAXIMALE : L'étagère ventilée assure un flux d'air constant pour dissiper efficacement la chaleur sur les serveurs; Elle est également idéale pour garder votre ordinateur et votre équipement audiovisuel au frais

• CONCEPTION RÉSISTANTE ET DURABLE : Construite en acier laminé à froid SPCC, l'étagère robuste pour armoire informatique garantit une durabilité à long terme et supporte une charge totale de 80 kg

• FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : Avec une profondeur de surface de 70cm, une plage de profondeur de montage réglable de 49,5-96,5cm, peut s'adapter à n'importe quelle armoire/rack de 19"; Offre un espace de stockage supplémentaire pour vos outils/accessoires

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'IT, cette étagère réglable est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Hauteur U	1U
	Gestion de câbles	Non
Performance		
	Weight Capacity (Stationary)	176.4 lb [80 kg]
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Profondeur réglable de 19 à 38 pouces
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Largeur interne	17.6 in [44.6 cm]
	Hauteur interne	1.6 in [40 mm]
	Profondeur interne	27.6 in [70 cm]
	Longueur du produit	38.3 in [97.4 cm]
	Largeur du produit	17.5 in [44.5 cm]
	Hauteur du produit	1.6 in [4.0 cm]

	Poids du produit	9.7 lb [4.4 kg]
	Profondeur de montage maximal	38.3 in [97.4 cm]
	Profondeur de montage minimale	19.5 in [49.5 cm]

Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Package Length	28.6 in [72.6 cm]
	Package Width	20.2 in [51.2 cm]
	Package Height	2.6 in [6.6 cm]
	Poids brut	12.8 lb [5.8 kg]

Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Étagère fixe insérée
		2 - Supports de montage avant
		2 - Supports de montage arrière
		8 - Vis M5
		8 - Écrous cage M5
		8 - Écrou de blocage à embase M5
		8 - Vis à tête bombée M5
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis