

Ripiano 1U regolabile ventilato per montaggio su rack 19" - Robusto ripiano fisso per armadio server rack 19 pollici - Mensola Universale con profondità di montaggio regolabile da 50 a 97cm - Capacità 80 kg

ID prodotto: ADJSHELF



Il ripiano fisso per armadio server a rack a profondità di montaggio regolabile ADJSHELF offre una semplice soluzione per collocare ordinatamente i componenti hardware mission-critical nei rack e negli armadi server.

Compatibile con tutti gli armadi/rack server ampi 19", il ripiano rack fisso può essere regolato a profondità di montaggio 19"-38", in base alle necessità. Con una robusta struttura in acciaio laminato a freddo, offre lunga durata ed è adatto a un peso massimo di 80 Kg.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Da utilizzare con tutti i rack e gli armadi server 19" con montaggio a rack
- Per dotare componenti hardware mission-critical di spazio di archiviazione aggiuntivo.

Caratteristiche

- **MONTAGGIO UNIVERSALE DA 19"**: questo ripiano ventilato per il montaggio a rack è progettato per adattarsi a qualsiasi rack per server da 19" e ha una profondità fissa di 70 cm e una profondità di montaggio regolabile da 49,5 a 96,5cm
- **MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE**: il ripiano ventilato assicura un flusso d'aria costante per dissipare efficacemente il calore sui server - È inoltre ideale per mantenere freschi i computer e le apparecchiature AV
- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE**: costruito in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, la robusta mensola per rack di tipo professionale garantisce una lunga durata e supporta un carico totale di 80 kg
- **FUNZIONALITÀ VERSATILE**: con una profondità fissa di 70 cm e una profondità di montaggio regolabile da 50 a 97 cm, questo scaffale può essere utilizzato con qualsiasi armadio o rack da 19" - Fornisce spazio aggiuntivo per gli attrezzi o gli accessori A/V
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT**: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo ripiano rack regolabile è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Altezza U	1U
Gestione cavi	No

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	176.4 lb [80 kg]
------------------------------	------------------

Note/requisiti speciali

Nota	Profondità regolabile da 19 a 38"
------	-----------------------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Larghezza interna	17.6 in [44.6 cm]
Altezza interna	1.6 in [40 mm]
Profondità interna	27.6 in [70 cm]
Lunghezza prodotto	38.3 in [97.4 cm]
Larghezza prodotto	17.5 in [44.5 cm]

Altezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Peso prodotto	9.7 lb [4.4 kg]
Profondità di montaggio massima	38.3 in [97.4 cm]
Profondità di montaggio minima	19.5 in [49.5 cm]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	19.7 in [50.1 cm]
Package Width	32.4 in [82.3 cm]
Package Height	2.9 in [7.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.6 lb [5.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ripiano fisso scanalato
	2 - Staffe per montaggio frontale
	2 - Staffe per montaggio posteriore
	8 - Viti M5
	8 - Dadi ingabbiati M5
	8 - Dadi di bloccaggio flangiati M5
	8 - Viti a testa larga M5
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

