

Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte

Productcode: ADJSHELF



Het ADJSHELF in een rek te monteren schap met instelbare montagediepte biedt een eenvoudige manier om voor de missie kritieke computerhardware effectief in uw serverrekken en -kasten te organiseren.

Compatibel met alle 19 inch (brede) serverrekken/-kasten kan het in een vast rek te monteren schap indien nodig worden ingesteld van 19 inch tot 38 inch (montage diepte). Een stevige koudgewalste staalconstructie biedt duurzaamheid en is geschikt voor een gewicht van maximaal 80 kg.

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor gebruik met alle 19 brede serverracks en serverkasten
- Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische apparatuur.

Eigenschappen

- Voordelige verstelbare plank voor de meeste 19 inch racks en kasten
- Verstelbare inbouwdiepte van 19 tot 38
- TAA compliant for GSA Schedule purchases

- Voorzien van ventilatie-openingen voor een goede luchtstroom
- Draagvermogen tot 80 kg

Hardware

| | |
|----------------|----------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| U-hoogte | 1U |
| Kabelbeheer | Nee |

Prestaties

| | |
|------------------------------|------------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 176.8 lb [80 kg] |
|------------------------------|------------------|

Speciale opmerkingen / vereisten

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Notitie | Diepte instelbaar van 19 tot 38 inch |
|---------|--------------------------------------|

Fysieke eigenschappen

| | |
|------------------------|-------------------|
| Kleur | Zwart |
| Interne breedte | 17.6 in [44.6 cm] |
| Interne hoogte | 1.6 in [40 mm] |
| Interne diepte | 27.6 in [70 cm] |
| Lengte product | 38.3 in [97.4 cm] |
| Breedte product | 17.5 in [44.5 cm] |
| Hoogte product | 1.6 in [40.0 mm] |
| Gewicht product | 9.8 lb [4.4 kg] |
| Maximale montagediepte | 38.3 in [97.4 cm] |
| Minimale montagediepte | 19.5 in [49.5 cm] |

Verpakkingsinform



atie

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Package Length | 28.7 in [73.0 cm] |
| Package Width | 20.5 in [52.0 cm] |
| Package Height | 2.6 in [65.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 12.2 lb [5.5 kg] |

Wat wordt er
meegeleverd

| | |
|-------------|----------------------------|
| Meegeleverd | Vaste plank |
| | Montagebeugels voorzijde |
| | Montagebeugels achterzijde |
| | M5 schroeven |
| | M5 moeren |
| | M5 flensmoeren |
| | M5 laagbolkop Schroeven |
| | Handleiding |

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

