

Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg

Produkt ID: ADJSHELF



Med ADJSHELF-hyllor (rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup) är ett enkelt och effektivt sätt att organisera nödvändig hårdvara i serverrack och skåp.

Kompatibel med alla 19 tum (bredd) serverrack/väggskåp. Den fasta rackhyllan kan justeras från 19 tum till 38 tum (monterings djup) om det behövs. En robust konstruktion i kallvalsat stål med lång livslängd med en viktkapacitet på upp till 80 kg.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Kan användas med alla 19 tum breda serverrack och skåp
- Lägg till mer utrymme för nödvändig hårdvara

Funktioner

- Justerbar hylla för de flesta 19 tum breda skåp och rack till låg kostnad
- justerbart monteringsdjup på 19 tum - 38 tum
- TAA compliant for GSA Schedule purchases

- Ventilerat hyllplan som säkerställer luftflöde
- Viktkapacitet på upp till 80 kg.

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
U-höjd	1U
Kabelhantering	Nej

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	176.8 lb [80 kg]
------------------------------	------------------

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Justerbart djupt från 19 tum - 38 tum
------	---------------------------------------

Utseende

Färg	Svart
Inre bredd	17.6 in [44.6 cm]
Inre höjd	1.6 in [40 mm]
Inre djup	27.6 in [70 cm]
Produktlängd	38.3 in [97.4 cm]
Produktbredd	17.5 in [44.5 cm]
Produkthöjd	1.6 in [40.0 mm]
Produktvikt	9.8 lb [4.4 kg]
Maximalt monteringsdjup	38.3 in [97.4 cm]
Minsta monteringsdjup	19.5 in [49.5 cm]

Förpackning

Package Length	28.7 in [73.0 cm]
Package Width	20.5 in [52.0 cm]



Package Height	2.6 in [65.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	12.2 lb [5.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Fast hyllplan, slitsat
	Frammonteringsfästen
	Bakmonteringsfästen
	M5-skruvar
	M5 korgmuttrar
	M5-låsmuttrar med fläns
	M5-skruvar med kullriga skallar
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

