

Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

ID del Producto: ADJSHELFHD



El Estante Fijo Ajustable de Alta Resistencia para Rack 1U, ADJSHELFHD permite agregar un estante de 1U ajustable de alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este estante de alta resistencia para montaje en rack se puede ajustar de 19,5" a 38" (profundidad de montaje) para adaptarse a su rack. Está fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1,0 mm por lo que es capaz de albergar equipos de hasta 80 kg (175 lbs) - una solución duradera para almacenar equipos grandes que no son de montaje en rack, herramientas pesadas o periféricos en una estantería o gabinete.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos pesados de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con Racks y Armarios de Servidores de 19"

Características

- **AJUSTE UNIVERSAL DE 19"**: Diseñado para ajustarse a cualquier rack de servidores de 4 columnas y 19 pulgadas y tiene una profundidad de superficie fija de 27,56 pulgadas, y un rango de profundidad de montaje ajustable de 19,5-38 pulgadas para sus equipos
- **DISEÑO COMPACTO**: La estantería ajustable para rack presenta un factor de forma muy compacto, lo que la hace ideal para equipos, herramientas y periféricos no montados en rack en su casa, estudio u oficina
- **DISEÑO RESISTENTE Y DURABLE**: Fabricado en acero laminado en frío comercial SPCC, el robusto estante para armarios de grado informático garantiza su durabilidad a largo plazo y soporta una carga total de peso de 150kg
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL**: Este estante puede funcionar con cualquier armario de 19 pulgadas o RACK para equipos - Proporciona espacio de almacenamiento adicional para sus herramientas o accesorios de A/V
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA**: Diseñado y construido para los profesionales de la informática, este estante de rack ajustable esta respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	1U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero y Trasero)

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	330.8 lb [150 kg]
Especificaciones Generales	Capacidad de Carga: Rev 01 - hasta 80kg; Rev 02 o superior - hasta 150kg

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Gabinete	Acero
Espesor del Gabinete	0.0 in [1.0 mm]
Longitud del Producto	27.6 in [70.0 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Peso del Producto	13.7 lb [6.2 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	38.3 in [97.4 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	19.5 in [49.5 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	21.2 in [53.8 cm]
Ancho de la Caja	30.1 in [76.4 cm]
Altura de la Caja	4.4 in [11.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	16.0 lb [7.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estante Ajustable de Alta Capacidad para Rack 1U
	1 - Manual de Instrucciones
	1 - Estante 1U
	2 - Soportes para Montaje Frontal
	2 - Soportes para Montaje Trasero
	8 - tornillos M6x12mm
	8 - Tuercas Jaula M6

8 - Arandela plástica M6

8 - Tornillos del Soporte de Montaje M6x12mm

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.