

Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

ID del Producto: ADJSHELFHD



El Estante Fijo Ajustable de Alta Resistencia para Rack 1U, ADJSHELFHD permite agregar un estante de 1U ajustable de alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este estante de alta resistencia para montaje en rack se puede ajustar de 19,5" a 38" (profundidad de montaje) para adaptarse a su rack. Está fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1,0 mm por lo que es capaz de albergar equipos de hasta 80 kg (175 lbs) - una solución duradera para almacenar equipos grandes que no son de montaje en rack, herramientas pesadas o periféricos en una estantería o gabinete.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos pesados de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

Características

- Estante Ajustable de Alta Resistencia de Montaje en Rack 1U
- Cabe en cualquier rack estándar de 19"
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Profundidad de montaje ajustable de 19,5 pulgadas a 38 pulgadas
- Soporta hasta 80 kg (175 libras)
- Estructura de acero laminado en frío SPCC 1,0 mm

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	1U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero y Trasero)

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	176.0 lb [79.6 kg]
-----------------------------------	--------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Espesor del Gabinete	0.0 in [1.0 mm]
Longitud del Producto	27.6 in [70.0 cm]
Ancho del Producto	17.7 in [45.0 cm]
Altura del Producto	1.7 in [44.0 mm]
Peso del Producto	11.0 lb [5.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	38.3 in [97.4 cm]



Profundidad Mínima de Montaje 19.5 in [49.5 cm]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	30.3 in [77.0 cm]
Ancho de la Caja	21.0 in [53.4 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [90.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.9 lb [6.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Estante Ajustable de Alta Capacidad para Rack 1U
	Soportes para Montaje Frontal
	Soportes para Montaje Trasero
	Tornillos M5 para Fijar los Paneles
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

