

Étagère Réglable pour Montage en Rack Serveur 1U - 150 kg - Profondeur de Montage Réglable de 49,5 à 97,4cm Plateau Universel pour rack d'équipement AV/réseau 19" - Profondeur 69,8 cm

N° de produit: ADJSHELFHD



L'ADJSHELFHD 1U 4-post Adjustable Heavy Duty Fixed Rack Mount Shelf vous permet d'ajouter une étagère 1U ajustable et de grande capacité à pratiquement n'importe quel rack ou armoire de serveur standard à 4 montants de 19 pouces.

Cette étagère de montage en rack gros calibre peut être réglée de 19,5 à 38 pouces (profondeur de montage) pour s'adapter à votre rack. Construite à l'aide d'acier laminé à froid de qualité commerciale SPCC de 1,0 mm, offrant la capacité de supporter jusqu'à 150 kg d'équipement - une solution durable pour stocker de grandes pièces d'équipement non montées sur rack, des outils lourds ou des périphériques dans votre rack ou votre armoire.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Obtenez de l'espace de stockage supplémentaire pour le matériel essentiel et l'équipement non montable lourd
- Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 19 pouces

Spécifications techniques

- **SUPPORT UNIVERSEL DE 19"** : Cette étagère pour rack serveur est conçue pour s'adapter à tout rack serveur de 19" et a une profondeur de 70cm et une gamme de profondeur de montage de 49,5 à 97,4cm pour vos données, réseaux ou autres outils de petite taille
- **CONCEPTION COMPACTE** : L'étagère réglable pour rack présente un facteur de forme très compact, ce qui la rend idéale pour les équipements, outils et périphériques non montés sur rack dans votre maison, votre studio ou votre bureau
- **FABRICATION HAUTE QUALITÉ & DURABILITÉ** : Fabriquée en acier laminé à froid de qualité commerciale SPCC, l'étagère d'armoire robuste de qualité IT assure une durabilité à long terme et supporte un poids total de 150 kg
- **FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE** : Profondeur de surface de 70cm, une plage de profondeur de montage réglable de 49,5 à 96,5cm, cette étagère s'adapte à n'importe quelle armoire ou rack de 19"; Elle offre un espace rangement pour outils/accessoires audiovisuels
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'IT, cette étagère réglable est soutenue à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Options de fixation	Montage en façade (avant et arrière)

Performance

Weight Capacity (Stationary)	330.8 lb [150 kg]
Spécifications générales	Capacité de poids : Rev 01 - jusqu'à 80kg ; Rev 02 ou supérieur - jusqu'à 150kg.

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier

Epaisseur du boîtier	0.0 in [1.0 mm]
Longueur du produit	27.6 in [70.0 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Poids du produit	13.7 lb [6.2 kg]
Profondeur de montage maximal	38.3 in [97.4 cm]
Profondeur de montage minimale	19.5 in [49.5 cm]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	21.2 in [53.8 cm]
Package Width	30.1 in [76.4 cm]
Package Height	4.4 in [11.3 cm]
Poids brut	16.0 lb [7.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère de rack ajustable, haute capacité 1U
	1 - Manuel d'instruction
	1 - Corps d'Étagère 1U
	2 - Supports de montage avant
	2 - Supports de montage arrière
	8 - Vis M6 x 12 mm
	8 - Écrous cage M6
	8 - Rondelle en plastique M6
	8 - Vis du Support de Montage M6x12mm

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis