

Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg

ID prodotto: ADJSHELFHD



Il robusto ripiano fisso per montaggio a rack regolabile 1U ADJSHELFHD permette di aggiungere uno scaffale 1U regolabile, ad alta capacità praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o armadio. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Questo resistente ripiano per montaggio a rack può essere regolato da 19,5" a 38" (profondità di montaggio) adattandosi al rack. Realizzato in acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale da 1,0 mm, offre la possibilità di sostenere attrezzature con un peso massimo di 80 kg: una resistente soluzione per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack con fattore di forma di dimensioni maggiori, strumenti o periferiche pesanti nel rack o nell'armadio.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19"
- Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per pesanti componenti hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack

Caratteristiche



- Adatto a tutti i server rack standard da 19"
- Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 1,0 mm
- Robusto ripiano per rack regolabile 1U
- Sostiene un peso massimo di 80 kg
- Profondità di montaggio regolabile da 19,5" a 38"
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (frontale e posteriore)

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	176.0 lb [79.6 kg]
------------------------------	--------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Spessore enclosure	0.0 in [1.0 mm]
Lunghezza prodotto	27.6 in [70.0 cm]
Larghezza prodotto	17.7 in [45.0 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [44.0 mm]
Peso prodotto	11.0 lb [5.0 kg]
Profondità di montaggio massima	38.3 in [97.4 cm]

Profondità di
montaggio minima 19.5 in [49.5 cm]

Informazioni
confezione

Package Length 30.3 in [77.0 cm]

Package Width 21.0 in [53.4 cm]

Package Height 3.5 in [90.0 mm]

Peso spedizione
(confezione) 14.9 lb [6.8 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione Ripiano per rack regolabile alta cap. 1U

Viti per pannelli M5

Manuale di istruzioni

Staffe per montaggio frontale

Staffe per montaggio posteriore

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

