

Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg

ID prodotto: ADJSHELFHDV



StarTech.com

Il robusto ripiano con fessure per montaggio a rack regolabile 1U ADJSHELFHDV permette di aggiungere uno scaffale 1U regolabile, ad alta capacità praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o armadio. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Questo resistente ripiano per montaggio a rack può essere regolato da 19,5" a 38" (profondità di montaggio) adattandosi al rack mentre il design con fessure migliora il flusso d'aria favorendo il mantenimento di basse temperature nel rack. Realizzato in acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale da 1,2 mm, offre la possibilità di sostenere attrezzature con un peso massimo di 113 kg: una resistente soluzione per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack con fattore di forma di dimensioni maggiori, strumenti o periferiche pesanti nel rack o nell'armadio.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di aggiungere uno shelf di archiviazione per switch di rete/rack per apparecchiature a profondità ridotta
- Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per pesanti componenti hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack

- Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19"

Caratteristiche

- Robusto ripiano regolabile per rack con fessure 1U
- Adatto a tutti i server rack standard da 19"
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Profondità di montaggio regolabile da 19,5" a 38"
- Sostiene un peso massimo di 113 kg
- Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 1,2 mm

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA RS310-D
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (frontale e posteriore)

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	250.0 lb [113.1 kg]
------------------------------	---------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Spessore enclosure	0.0 in [1.2 mm]
Lunghezza prodotto	27.6 in [70.0 cm]
Larghezza prodotto	17.7 in [45.0 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [44.0 mm]

Peso prodotto	11.6 lb [5.2 kg]
Profondità di montaggio massima	38.3 in [97.4 cm]
Profondità di montaggio minima	19.5 in [49.5 cm]

Informazioni confezione

Package Length	30.3 in [77.0 cm]
Package Width	20.8 in [52.8 cm]
Package Height	3.3 in [84.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	15.5 lb [7.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Ripiano per rack regolabile alta cap. 1U
	Staffe per montaggio frontale
	Staffe per montaggio posteriore
	Viti per pannelli M5
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

