

## Estante Charola Fija Ventilada para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 113kg

ID del Producto: ADJSHELFHDV



StarTech.com

La Charola Ventilada Ajustable de Alta Resistencia para Rack 1U, ADJSHELFHDV permite agregar una charola de 1U ajustable de alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este estante de alta resistencia para montaje en rack se puede ajustar de 19.5" a 38" (profundidad de montaje) para adaptarse al rack y dispone de orificios de ventilación para mejorar la circulación de aire y disminuir la temperatura en el rack. Está fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1.2 mm por lo que es capaz de albergar equipos de hasta 113kg (250 lbs) - una solución duradera para almacenar equipos grandes que no son de montaje en rack, herramientas pesadas o periféricos en un rack.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Permite agregar un estante de almacenamiento a racks de conmutadores/equipos de red de poca profundidad

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos pesados de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

## Características

- Estante Ventilado Ajustable de Alta Resistencia de Montaje en Rack 1U
- Cabe en cualquier rack estándar de 19"
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Profundidad de montaje ajustable de 19.5 pulgadas a 38 pulgadas
- Soporta hasta 113 kg (250 lbs)
- Estructura de acero laminado en frío SPCC 1.2 mm

---

### Hardware

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Política de Garantía    | Lifetime                              |
| Tipo de Marco           | Acero                                 |
| Altura U                | 1U                                    |
| Gestión de cables       | No                                    |
| Estándares Industriales | EIA RS310-D                           |
| Opciones de Montaje     | Montaje Frontal (Delantero y Trasero) |

---

### Rendimiento

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Capacidad de Carga (Estacionario) | 250.0 lb [113.1 kg] |
|-----------------------------------|---------------------|

---

### Características Físicas

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Color                 | Negro             |
| Tipo de Gabinete      | Acero             |
| Espesor del Gabinete  | 0.0 in [1.2 mm]   |
| Longitud del Producto | 27.6 in [70.0 cm] |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ancho del Producto            | 17.7 in [45.0 cm] |
| Altura del Producto           | 1.7 in [4.4 cm]   |
| Peso del Producto             | 11.6 lb [5.2 kg]  |
| Profundidad Máxima de Montaje | 38.3 in [97.4 cm] |
| Profundidad Mínima de Montaje | 19.5 in [49.5 cm] |

---

#### Información de la Caja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Longitud de la Caja         | 30.3 in [77.0 cm] |
| Ancho de la Caja            | 20.8 in [52.8 cm] |
| Altura de la Caja           | 3.3 in [8.4 cm]   |
| Peso (de la Caja) del Envío | 15.5 lb [7.0 kg]  |

---

#### Contenido de la Caja

|                     |  |
|---------------------|--|
| Incluido en la Caja | 1 - Estante Ajustable de Alta Capacidad para Rack 1U |
|                     | 2 - Soportes para Montaje Frontal                    |
|                     | 2 - Soportes para Montaje Trasero                    |
|                     | 8 - Tornillos M5 para Fijar los Paneles              |
|                     | 1 - Manual de Instrucciones                          |

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

