

1U Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 113kg

Productcode: ADJSHELFHDV



StarTech.com

Met de ADJSHELFHDV 1U Verstelbare Robuuste Geventileerde Plank voor Rackmontage kunt u een verstelbare 1U-plank met hoog draagvermogen toevoegen aan een standaard 19 inch serverrack of serverkast. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Deze robuuste plank kan worden ingesteld van 19,5 tot 38 inch (inbouwdiepte) naar gelang uw rack, waarbij het geventileerde ontwerp de luchtstroom verbetert en zo de temperatuur in het rack verlaagt. Gemaakt uit 1,2 mm dik hoogwaardig koudgewalst staal, dat sterk genoeg is om maximaal 113 kg aan apparatuur te kunnen dragen - een duurzame oplossing voor het opslaan van grotere, niet in een rack montagebare apparaten, zwaar gereedschap of randapparatuur in uw rack of kast.

Met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg opslagruimte toe aan niet al te diepe netwerkkasten of serverracks
- Biedt extra opslagruimte voor zware, bedrijfskritische en niet in een rack montagebare apparatuur
- Voor gebruik met alle 19" brede serverracks en serverkasten

Eigenschappen

- 1U Robuuste Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage
- Past in alle standaard 19" serverracks
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Instelbare inbouwdiepte van 19,5 inch tot 38 inch
- Draagvermogen tot 113kg
- 1,2mm dikke constructie uit koudgewalst staal

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	1U
Kabelbeheer	Nee
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Montage-opties	Frontmontage (voor- en achterzijde)

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	250.0 lb [113.1 kg]
------------------------------	---------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Dikte behuizing	0.0 in [1.2 mm]
Lengte product	27.6 in [70.0 cm]
Breedte product	17.7 in [45.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [44.0 mm]
Gewicht product	11.6 lb [5.2 kg]
Maximale	38.3 in [97.4 cm]



montagediepte

Minimale
montagediepte 19.5 in [49.5 cm]

Verpakkingsinformatie

Package Length 30.3 in [77.0 cm]

Package Width 20.8 in [52.8 cm]

Package Height 3.3 in [84.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 15.5 lb [7.0 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1U Verstelbare Plank Serverrack Hoog Draagvermogen

Montagebeugels voorzijde

Montagebeugels achterzijde

M5 schroeven

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

