

1U ventilerat hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 113 kg

Produkt ID: ADJSHELFHDV



StarTech.com

ADJSHELFHDV ett 1U justerbart, kraftigt ventilerat hyllplan för rack som du kan montera i stort sett alla 19 tum standardserverrack eller -skåp. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Det går att justera djupet på detta kraftiga hyllplan från 19,5 till 38 tum så att det passar i ditt rack. Tack vare dess ventilationsfunktion förbättras luftflödet vilket bidrar till att sänka temperaturen i racket. Hyllplanet är tillverkat i 1,2 mm i kallvalsat stål i SPCC kommersiell kvalitet och klarar av att bära upp till 113 kg - en hållbar lösning för att förvara stor utrustning, tunga verktyg eller tillbehör som inte kan monteras i ett rack.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till en lagerhylla i ett grunt rack för nätverksswitchar/utrustning
- Ger extra förvaringsutrymme för tung, outhållbar hårdvara och utrustning
- Kan användas med alla 19 tum breda serverrack och skåp

Funktioner

- 1U kraftigt, ventilerat rackhyllplan med justerbart djup
- Passar alla 19 tums standardserverrack
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Justerbart monteringsdjup från 19,5 till 38 tum
- Klarar upp till 113 kg
- 1.2mm SPCC kallvalsad stålkonstruktion

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Ramtyp	Stål
U-höjd	1U
Kabelhantering	Nej
Industristandarder	EIA RS310-D
Monteringsalternativ	Frontmontering (fram och bak)

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	250.0 lb [113.1 kg]
------------------------------	---------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabinettjocklek	0.0 in [1.2 mm]
Produktlängd	27.6 in [70.0 cm]
Produktbredd	17.7 in [45.0 cm]
Produkt höjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	11.6 lb [5.2 kg]



Maximalt monteringsdjup 38.3 in [97.4 cm]

Minsta monteringsdjup 19.5 in [49.5 cm]

Förpackning

Package Length 30.3 in [77.0 cm]

Package Width 20.8 in [52.8 cm]

Package Height 3.3 in [8.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 15.5 lb [7.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1U justerbart rackhyllplan med hög kapacitet

2 - Frammonteringsfästen

2 - Bakmonteringsfästen

8 - M5-panelskruvar

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

