

HPE AJ716B-kompatibel SFP+ sändtagarmodul - 8GFC

Produkt ID: AJ716BST



AJ716BST är en HPE AJ716B-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Ger tillförlitlig 8 GbE-fiberkanalanslutning över fiberkabel för 8GFC-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 300 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 8 Gbps
- Typ: Fiber i multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 300 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 1 967 709 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,2 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP AJ716B garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,2 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industristandarder	8GFC

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	8 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	300m [984ft]
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex

DDM	Ja
Kompatibla nätverk	8 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	1 967 709 timmar
Strömförbrukning	< 1.2 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. För användning i 8G-fiberkanal (8GFC) - kortvågig nätverksutrustning och mediakonverterare

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Färg	Silver
Produktlängd	2.3 in [5.8 cm]
Produktbredd	0.5 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	0.6 oz [18.0 g]

Förpackning

Paketets längd	4.6 in [11.6 cm]
Paketets bredd	3.7 in [9.3 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - SFP+-sändtagare

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.