

Cable de 2m Óptico Activo (AOC) SFP+ a SFP+, Compatible con Dell EMC
AOC-SFP-10G-2M 10G - SFP+ Fibra Óptica Activa de 10GbE - Cable SFP+ Mini GBIC
10Gbps - Z9100

ID del Producto: AOCSFP10G2ME



El modelo AOCSFP10G2ME es un cable SFP+ de fibra óptica compatible con el modelo AOC-SFP-10G-2M de Dell EMC que está diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y servidores de la marca Dell EMC™ a 10 GbE, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable SFP activo (AOC) de fibra óptica admite las aplicaciones a 10 GbE conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC), así como el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red. El cable AOC es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa SFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas.

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable de bajo consumo eléctrico y baja latencia resulta ideal para aplicaciones como conexiones de switches de red o conexiones en servidores punto a punto en racks y a través de racks.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE ÓPTICO ACTIVO (AOC) COMPATIBLE CON Dell EMC AOC-SFP-10G-2M:** Funciona con conmutadores Dell EMC como el Z9100, y otros
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Cable óptico activo de 2m | 10Gbps | Fibra óptica activa | 2 conectores enchufables SFP+ | Cubierta de cable de PVC | Intercambiable en caliente | Conforme a MSA
- **DISEÑADO PARA SALAS DE SERVIDORES:** Una cómoda alternativa a los transceptores dentro y entre los racks. La terminación de fábrica significa alto rendimiento y fiabilidad, con menos mantenimiento.
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Tipo de Cable	Active Optical Cable

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Longitud de Onda	850nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	10 Gbps
MTBF	19,083,969 hours
Consumo de Energía	< 1.2W

Conector(es)

Conector A	1 - SFP+
------------	----------

Conector B 1 - SFP+

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humedad HR 5~85%

Características Físicas

Longitud del Producto 78.7 in [200.0 cm]

Ancho del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 1.8 oz [50 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 7.1 in [18.1 cm]

Ancho de la Caja 5.4 in [13.7 cm]

Altura de la Caja 1.9 in [4.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.8 oz [79.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - cable sfp+

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.