

Câble optique actif SFP+ compatible Dell EMC AOC-SFP-10G-2M - 2 m

Nº de produit: AOCSFP10G2ME



Le AOCSFP10G2ME est un câble SFP+ à fibre optique compatible Dell EMC AOC-SFP-10G-2M qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des serveurs ou des routeurs de 10 GbE compatibles avec la marque Dell EMC™ et il respecte les normes MSA du secteur.

Ce câble optique SFP actif (AOC) de 10 GbE est destiné aux applications connectées sur des ports SFP+ (Mini-GBIC) et il est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau. Le câble AOC est plus léger et plus souple que les câbles SFP+ à raccordement direct, ce qui est parfait pour les installations dans les espaces réduits et sur des distances plus longues.

Conçu pour les connexions haute vitesse, ce câble optique à faible consommation d'énergie et à faible latence est parfait pour les applications comme les connexions de commutation/serveur réseau point à point dans un rack ou entre racks.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le câble Dell EMC AOC-SFP-10G-2M
- Les câbles SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie de 1,2 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Type de câble	Active Optical Cable

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbps
Longueur d'onde	850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	19,083,969 hours
Consommation électrique	< 1.2W

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - SFP+
Connecteur B	1 - SFP+

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humidité Humidité relative de 5~85 %

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 78.7 in [200.0 cm]

Largeur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 1.8 oz [50 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 7.1 in [18.1 cm]

Largeur du Colis 5.4 in [13.7 cm]

Hauteur du Paquet 1.9 in [4.8 cm]

Poids brut 2.8 oz [79.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+

Informations de garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis