


Câble optique actif SFP+ compatible Dell EMC AOC-SFP-10G-5M - 5 m

N° de produit: AOCSFP10G5ME



Le AOCSFP10G5ME est un câble SFP+ à fibre optique compatible Dell EMC AOC-SFP-10G-5M qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des serveurs ou des routeurs de 10 GbE compatibles avec la marque Dell EMC™ et il respecte les normes MSA du secteur.

Ce câble optique SFP actif (AOC) de 10 GbE est destiné aux applications connectées sur des ports SFP+ (Mini-GBIC) et il est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau. Le câble AOC est plus léger et plus souple que les câbles SFP+ à raccordement direct, ce qui est parfait pour les installations dans les espaces réduits et sur des distances plus longues.

Conçu pour les connexions haute vitesse, ce câble optique à faible consommation d'énergie et à faible latence est parfait pour les applications comme les connexions de commutation/serveur réseau point à point dans un rack ou entre racks.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le câble Dell EMC AOC-SFP-10G-5M
- Les câbles SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie de 1,2 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Type de câble	Active Optical Cable

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Longueur d'onde	850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	19,083,969 hours
Consommation électrique	< 1.2W

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - SFP+
Connecteur B	1 - SFP+

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humidité	Humidité relative de 0~85 %

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	196.8 in [500.0 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	11.4 oz [323 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	7.2 in [18.2 cm]
Largeur du Paquet	6.5 in [16.6 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	3.8 oz [108.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - SFP+ Cable
-----------------------	----------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis