

StarTech.com Dell EMC AOC-SFP-10G-5M compatibel - SFP+ optische kabel - actief 10 GbE - AOC glasvezel - - 5 m (AOCSFP10G5ME)

Productcode: AOCSFP10G5ME



De AOCSFP10G5ME is een Dell EMC AOC-SFP-10G-5M compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Dell EMC™ switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-AOC conform netwerken, op een maximale afstand van 5 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: MPO connector
- Maximale overdrachtsafstand: 5 m
- MTBF: 45,017,120 uren
- Stroomverbruik: 1,2 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Ontworpen voor high-speed verbindingen, deze glasvezel kabel met laag vermogen en lage latentie is ideaal voor toepassingen zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in en tussen racks.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC AOC-SFP-10G-5M

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

### Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC AOC-SFP-10G-5M
- SFP kabels van StarTech.com hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan 1,2 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Type kabel	Active Optical Cable

---


#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	19,083,969 hours
Vermogensopname	< 1.2W

---

#### Connector(en)

Connector A	SFP+
-------------	------



Connector B SFP+

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	0% - 85% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	16.4 ft [5.0 m]
Breedte product	0.6 in [14 mm]
Hoogte product	0.5 in [12 mm]
Gewicht product	11.4 oz [323 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	12.8 in [32.4 cm]
Package Width	9.7 in [24.7 cm]
Package Height	3.9 in [100 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [105 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	SFP+ Cable
-------------	------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

