

## 150Mbps 1T1R Wireless-N-tkomstpunkt utomhus – 2,4GHz 802.11b/g/n PoE-driven WiFi-tkomstpunkt

Product ID: AP150WN1X1OE



Den AP150WN1X1OE trdlsa tkomstpunkten utomhus lter dig skapa ett 150Mbps Wireless-N-ntverk med lng rckvidd utomhus genom en trdad ntverksanslutning och ger trdlsa anslutningar fr mobila enheter som till exempel smarttelefoner, surfplattor och brbara datorer.

I denna PoE-drivna tkomstpunkt ingr ven en PoE-injektor s att den enkelt kan installeras p platser dr det inte finns ett vanligt eluttag. Det vderliga hjlet kan monteras p stolpe eller vgg fr mngsidiga installationer utomhus.

tkomstpunkten har en intern 1T1R 12dBi riktningsantenn med justerbar styrka fr att passa ditt tckningsomrde. tkomstpunkten integrerar ven en valfri RP-SMA-anslutning s att du kan lgga till en extern antenn och en sekundr LAN-port fr att ansluta till en extra trdad ntverksenhet vid behov.

Den hgpresterande, trdlsa tkomstpunkten stder datahastigheter p upp till 150Mbps vid 2,4 GHz och r kompatibel med 802.11b/g/n-enheter och stder WEP-, WPA- och WPA2-autentisering. Den trdlsa tkomstpunkten har ett lttanvnt webbaserat verktyg som ger flera anpassningsmjligheter som till exempel flera SSID-nummer, fjrruppgraderingar av inbyggd programvara och std fr Wireless Distribution System-lge (WDS) som kan vva samman flera tkomstpunkter fr att tcka strre omrden.

Tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Skapa en Wireless-N-tkomstpunkt utomhus frn en befintlig trdad anslutning fr att eliminera dda punkter i ntverket

och låta trådlösa enheter ansluta över stora ytor

- Använd WDS (Wireless Distribution System) för att koppla ihop flera tillkopplingspunkter

## Features

- Vdertligt hjul som kan monteras på stolpe eller vägg
- PoE-driven tillkopplingspunkt med medföljande PoE-injektor
- Kompatibel med IEEE 802.11n (Wireless-N) med upp till 150Mbps bandbredd
- Bakkompatibel med IEEE 802.11b/g WiFi-nätverk
- Stödjer trådlös WEP-, WPA- och WPA2-autentisering
- Intern 12 dBi 1T1R antenn med justerbar styrka
- Valfri extern RP-SMA-antennkontakt
- Sekundär LAN-port för anslutning av extra nätverksenhet
- Stöd upp till två trådlösa SSID-nummer
- Inbyggda konfigurationsverktyg (webbbaserade)

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Grnssnitt	Wireless Ethernet
	Antennkonfiguration	1x1:1 (TxR:S)
	Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
	Chipset-ID	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Realtek - RTL8196C
<b>Prestanda</b>	Maximal dataverfringshastighet	150Mbps
	Bandbredd	20/40 MHz
	Frekvensområde	2.400 ~ 2.484 GHz
	Skerhetsfunktioner	WEP Data Encryption
	Skerhetsfunktioner	TKIP/AES
	Skerhetsfunktioner	WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Skerhetsfunktioner	WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
	Skerhetsfunktioner	CSMA/CA
	Stödda protokoll	
<b>Kontakt(er)</b>	Interna portar	RJ-45
	Interna portar	RP-SMA (Coax, Reverse Polarity SubMiniature A)
<b>Srskilda anmärkingar/krav</b>	System- och kabelkrav	Tillgängligt eluttag inomhus
	System- och kabelkrav	Cat 5-nätverkskablage (eller bättre) från PoE-injektor till trådlös tillkopplingspunkt och PoE-injektortill LAN-switch/router (inte längre än totalt 100m)
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	Ström

LED-indikatorer	PoE Ink/aktivitet
LED-indikatorer	Trdls Ink/aktivitet
LED-indikatorer	LAN-Ink/Aktivitet

<b>Strm</b>	Power Source	AC Adapter Included
	Inspnning	100 - 240 AC
	Instrm	0.3 A
	Utspnning	12V DC
	Utstrm	1 A
	Polaritet p mittpol	Positive
	Kontakttyp	M
	Strmfrbrukning	12
<b>Milj</b>	Drifttemperatur	0C to 70C (32F to 122F)
	Frvaringstemperatur	-20C to 70C (-4F to 158F)
	Luffuktighet	10~90% RH
<b>Utseende</b>	Frg	White
	Kabinettyp	Plastic
	Produktlngd	11.5 in [2.9 cm]
	Produktbredd	3.6 in [92 mm]
	Produktljd	2.3 in [59 mm]
	Produktvikt	12.2 oz [345 g]
<b>Frpakning</b>	Frpakningsantal	1
	Package Length	4.6 in [1.2 cm]
	Package Width	13.2 in [3.4 cm]
	Package Height	3.7 in [93 mm]
	Fraktvikt (frpakning)	24.4 oz [692 g]
<b>Vad det r i ldan</b>	Ingr i paketet	tkomstpunkt utomhus
	Ingr i paketet	PoE-injektor
	Ingr i paketet	Slangklmma av metall

Ingr i paketet

Strmadapter

Ingr i paketet

CD med bruksanvisning

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

