

Adattatore di montaggio per monitor con attacco VESA - Per Apple iMac, Cinema e display Thunderbolt - Solo per supporti Premium StarTech.com - Kit di staffe per monitor per computer Apple - Argento

ID prodotto: APLVESAMNTP



Questo adattatore per attacco VESA premium assicura un minor ingombro grazie al collegamento del display a uno dei nostri supporti per monitor.

L'adattatore consente l'installazione di un monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 34". È inoltre possibile installare anche un Apple Cinema Display, un iMac da 24" oppure un Thunderbolt Display dotato di supporto rimovibile o adattatore per attacco VESA integrato. L'elegante finitura argento si abbina perfettamente ai prodotti Apple.

Con l'adattatore per l'attacco del monitor è più semplice modificare la posizione dello schermo e quindi lavorare più comodamente ruotando il display di 360° e inclinandolo liberamente di +90°/ -15°.

L'adattatore per il montaggio su asta VESA è dotato di viti a testa zigrinata per una facile installazione sui display VESA. Sono inoltre inclusi strumenti per l'attacco di un Apple iMac, Cinema Display o Thunderbolt Display al supporto. Il design a scatto è perfettamente compatibile con altre staffe per monitor di tipo premium.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Montaggio di un display con attacco VESA, iMac, Apple Cinema Display e Thunderbolt Display su una staffa per monitor
- L'elegante finitura argento di questo prodotto, unitamente agli altri supporti premium StarTech.com, è l'ideale per gli ambienti a contatto con i clienti, come sale di attesa, hall e negozi

## Caratteristiche

- **COMPATIBILE CON I DISPLAY APPLE:** Adatta i tuoi supporti e bracci per monitor in alluminio StarTech.com per supportare i tuoi display iMac, Apple Cinema e Thunderbolt con una facile installazione "a scatto"
- **COMPATIBILITÀ:** l'adattatore per monitor Apple funziona solo con la linea StarTech.com di supporti premium per monitor (ARMDUAL30, ARMPIVOT, ARMDUALPS, ARMPIVSTND, ARMQUADPS, ARMPIVOTB2, ARMWALLDSLP, ARMWALLDS2)
- **AMPIA GAMMA DI MOVIMENTO:** inclinazione verticale di +90/-15°, rotazione orizzontale di +/-180° e rotazione del display di 360°; altezza regolabile se il supporto per monitor di computer è abilitato a questa funzione
- **KIT DI SOSTEGNO PER MONITOR A DOPPIO SCOPO:** da usare come staffa per il montaggio del monitor Apple o come adattatore universale per il montaggio di un monitor VESA 75x75/100x100mm, progettato per l'uso con i supporti/braccia per monitor di StarTech.com
- **STARTECH.COM ADVANTAGE:** IT professionals choice for over 30 years; This monitor mount adapter is backed for 10 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

---

### Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Articolazione	No
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Installazione sul retro del monitor, sotto la scrivania o su un'asta per monitor (tramite morsetto)
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm

100x100 mm

---

Prestazioni

Dimensioni massime del display	34"
Adatto a Display Curvi	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Inclinazione	+90° / -15°
Disposizione orizzontale	+180° / -180°
Rotazione del display	360°

---

Note/requisiti speciali

Nota	Questo supporto è in grado di sostenere monitor fino a 34", inclusi i display a schermo piatto, curvi e UltraWide, con un peso massimo di 14 kg. Se si sceglie di utilizzare un display UltraWide con orientamento verticale, il supporto è in grado di sostenere display UltraWide con una larghezza massima di 66 cm.
------	---

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.7 in [120.0 mm]
Larghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Altezza prodotto	3.3 in [8.5 cm]
Peso prodotto	20.3 oz [575.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]

Package Height 3.8 in [9.6 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 1.4 lb [0.7 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

- 1 - Attacco VESA
  - 1 - Flangia
  - 1 - Scheda di accesso
  - 4 - Protezioni in plastica
  - 4 - Viti a galletto
  - 1 - Cacciavite Torx
  - 1 - Chiave a brugola da 3 mm
  - 1 - Chiave a brugola da 4 mm
  - 2 - Viti M6 x 16 mm
  - 1 - Manuale utente
- 

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.