

Adattatore per supporto per monitor con attacco VESA - Premium

ID prodotto: APLVESAMNTP



Questo adattatore per attacco VESA premium assicura un minor ingombro grazie al collegamento del display a uno dei nostri supporti per monitor.

L'adattatore consente l'installazione di un monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 34". È inoltre possibile installare anche un Apple Cinema Display, un iMac da 24", un iMac Pro da 27" oppure un Thunderbolt Display dotato di supporto rimovibile o adattatore per attacco VESA integrato. L'elegante finitura argento si abbina perfettamente ai prodotti Apple.

Con l'adattatore per l'attacco del monitor è più semplice modificare la posizione dello schermo e quindi lavorare più comodamente ruotando il display di 360° e inclinandolo liberamente di +90°/ -15°.

L'adattatore per il montaggio su asta VESA è dotato di viti a testa zigrinata per una facile installazione sui display VESA. Sono inoltre inclusi strumenti per l'attacco di un Apple iMac, Cinema Display o Thunderbolt Display al supporto. Il design a scatto è perfettamente compatibile con altre staffe per monitor di tipo premium.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto APLVESAMNTP è coperto da una garanzia StarTech.com di 10 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio di un display con attacco VESA, iMac Pro, Apple Cinema Display e Thunderbolt Display su una staffa per monitor
- L'elegante finitura argento di questo prodotto, unitamente agli altri supporti premium StarTech.com, è l'ideale per gli ambienti a contatto con i clienti, come sale di attesa, hall e negozi

Caratteristiche

- Pratico design a scatto per una facile installazione con la nostra linea di supporti per display premium
- Include gli accessori per il montaggio di un iMac, Apple Cinema Display o Thunderbolt Display
- Consente di montare un display compatibile con un attacco VESA (75x75, 100x100) da 12" a 34", con schermo piatto, curvo o UltraWide e peso massimo di 14 kg
- DUAL PURPOSE MONITOR BRACKET KIT: Use as Apple monitor mount bracket or universal VESA 75x75/100x100mm compatible monitor mount adapter designed for use w/ StarTech.com premium monitor mounts & arms
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; This monitor mount adapter is backed for 10 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
N. di display supportati	1
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm

Prestazioni

Dimensioni massime del display	34"
Fits Curved Display	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Inclinazione	+90° / -15°



Disposizione orizzontale +180° / -180°

Rotazione del display 360°

Note/requisiti speciali

Nota Questo supporto è in grado di sostenere monitor fino a 34", inclusi i display a schermo piatto, curvi e UltraWide, con un peso massimo di 14 kg. Se si sceglie di utilizzare un display UltraWide con orientamento verticale, il supporto è in grado di sostenere display UltraWide con una larghezza massima di 66 cm.

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Altezza prodotto	3.3 in [85.0 mm]
Peso prodotto	20.3 oz [575.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	22.9 oz [650.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Attacco VESA
	Flangia
	Scheda di accesso



Protezioni in plastica

Viti a galletto

Cacciavite Torx

Chiave a brugola da 3 mm

Chiave a brugola da 4 mm

Viti M6 x 16 mm

Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

